THM
EL CC-RAIL MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Identyfikacja dostosowana do indywidualnych wymagań: EL
Odmiany paskowe znaczników MultiMark sprawiają, że są one ekonomicznie korzystną alternatywą dla konwencjonalnych szyn z wsuwanymi etykietami czy etykiet specjalnych. Dla każdej podanej szerokości oprogramowanie precyzyjnie dobiera długość, aby zapewnić dopasowanie do odpowiednich oznaczników. Ostrze umożliwia docięcie etykiet do wymaganych rozmiarów. Idealne do tworzenia dużych etykiet dla bloków funkcyjnych lub kompletnych bloków zacisków.

Państwa korzyści dzięki MultiMark
- Podwójnie laminowany poliester
- Mogą być stosowane ze sprzętem od wielu różnych producentów
- Oznaczniki do urządzeń o znanej konstrukcji

Ogólne dane do zamówienia

Typ	EL CC-RAIL MM WS 30M
Nr zam.	2619970000
Wykonanie	THM, Oznaczniki urządzeń, 15, biały
GTIN (EAN)	4050118626117
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2448870000 2430920000

THM
EL CC-RAIL MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	30 000 mm	Długość (cale)	1 181,1 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0,591 inch
Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	125 g		

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Tak	Barwny	biały
Długość	30 000 mm	Halogenki	Nie
Ilość na rolkę	1	Klasa palności wg UL 94	HB
Wykonanie	bezhalogenowy	Zakres temperatury stosowania	-50...100 °C
tworzywo	polipropylen		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

certyfikaty

ROHS	Zgodny

THM
EL CC-RAIL MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

