

Akcesoria G 20/0.10A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane do zamówienia

| | |
|------------|---------------------------------|
| Typ | G 20/0.10A/F |
| Nr zam. | 0430300000 |
| Wykonanie | Komponenty aktywne, bezpiecznik |
| GTIN (EAN) | 4008190077174 |
| J. op. | 10 Szt. |

Akcesoria
G 20/0.10A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

| | | | |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość | 5 mm | Szerokość (cale) | 0,197 inch |
| Wysokość | 20 mm | Wysokość (cale) | 0,787 inch |
| Głębokość | 5 mm | Głębokość (cale) | 0,197 inch |
| Masa netto | 0,85 g | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Wkładki bezpiecznikowe

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Barwny | Jasnoszary | Całka przedłukowa | 0,001 A ² s |
| Charakterystyka | topikowy | Moc wyjściowa (@ 1,5 In) | 0,8 W |
| Prąd | 0,1 A | Wykonanie | akcesoria bezpiecznikowe |
| Wymiarowana zdolność wyłączeniowa | 1,5 kA | spadek napięcia | 2600 mV |
| wkładka bezpiecznikowa | G-Si. 5 x 20 | | |

dane tworzywa

Barwny Jasnoszary

dane znamionowe

Napięcie znamionowe 250 V Prąd znamionowy 0,1 A

parametry systemu

Wykonanie akcesoria bezpiecznikowe

Klasyfikacje

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000035 | ETIM 4.0 | EC000035 |
| ETIM 5.0 | EC000035 | ETIM 6.0 | EC000035 |
| UNSPSC | 30-21-18-14 | eClass 5.1 | 27-14-20-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-20-07 | eClass 7.1 | 27-14-20-90 |
| eClass 8.1 | 27-14-20-90 | eClass 9.0 | 27-14-20-01 |
| eClass 9.1 | 27-14-20-01 | | |

certyfikaty

ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)
 Dokumentacja użytkownika [StorageConditionsTerminalBlocks](#)