

**Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE FR 24/10 BK SET**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Jednoelementowa rama jest wykonana ze stabilnego wymiarowo tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i może być szybko i łatwo zamontowana. Uszczelka z wkładką piankową gwarantuje skuteczne uszczelnienie klasy IP66 zgodne z normą DIN EN 60529 nawet na malowanych lub szorstkich powierzchniach.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CABTITE FR 24/10 BK SET
Nr zam.	2583720000
Wykonanie	Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 19.6 mm, Szerokość: 70 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118617252
J. op.	1 Szt.

Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE FR 24/10 BK SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	153 mm	Długość (cale)	6,024 inch
Szerokość	70 mm	Szerokość (cale)	2,756 inch
Wysokość	19,6 mm	Wysokość (cale)	0,772 inch
Najmniejsza wysokość montażu	19,6 mm	Głębokość	19,6 mm
Głębokość (cale)	0,772 inch	Wymiar mocowania szerokość	32 mm
Wymiar mocowania wysokość	130 mm	Masa netto	110 g
Średnica	5,5 mm		

Informacje ogólne

moment dokręcający	3 Nm	Szerokość otworu	46 mm
Długość otworu	113,5 mm	Klasa palności wg UL 94	V-0
Element uszczelniający	2 duże elementy uszczelniające i 4 małe elementy uszczelniające lub 1 duży element uszczelniający i 6 małych elementów uszczelniających lub 10 małych elementów uszczelniających	Halogenki	
Silikon	Nie	uszczelka	Nie
tworzywo	poliamid, wzmocniony włóknem szklanym		TPE

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	CabTite Installation Instructions

Cabtite (system wpustów kablowych) CABTITE FR 24/10 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

