

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 2626 S2N H**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Abbildung ähnlich

Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:**Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji**

Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.

Płyty montażowe

Płyty montażowe ze schematem otworów lub bez, do podłużnego i poprzecznego mocowania szyn nośnych lub elementów konstrukcyjnych bezpośrednio na płycie montażowej.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KTB MOPL 2626 S2N H
Nr zam.	1257660000
Wykonanie	Klippon TB (Terminal Box), Płytki montażowe, z otworami, Wysokość: 205 mm, Szerokość: 199 mm, Głębokość: 1.5 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny
GTIN (EAN)	4050118049084
J. op.	1 Szt.

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 2626 S2N H****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	199 mm	Szerokość (cale)	7,835 inch
Wysokość	205 mm	Wysokość (cale)	8,071 inch
Głębokość	1,5 mm	Głębokość (cale)	0,059 inch
Masa netto	494 g		

Informacje ogólne

Grubość materiału	1,5 mm	tworzywo	stal nierdzewna 1.4301 (304)
Powierzchnia	nieobrobiony		

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	1,5 mm	Powierzchnia	nieobrobiony
tworzywo	stal nierdzewna 1.4301 (304)		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP