
SwitchMark
SM 46/46-30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



SM MultiCard jest oznacznikiem do etykietowania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka się w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie taśmy samoprzylepnej. Indywidualne szyldy można tworzyć przy użyciu drukarki PrintJet PRO, ploterów MCP Plus i MCP Basic lub systemu znakowania MC-Mobilo.
• Użytkownicy mogą szybko wykonywać szyldy dostosowane do indywidualnych potrzeb.
• Nie ma potrzeby magazynowania drogich, standardowych szyldów.
• Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania
• Przy szczególnie wysokich wymaganiach polecamy folię ochronną ETO SM.
• Uchwyty można stosować do przycisków o średnicy 22 mm, firm Siemens, ABB, Moeller i Télémecanique

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SM 46/46-30 MC NE WS
Nr zam.	1323500000
Wykonanie	SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, 46 x 46 mm, do przełączników krzywkowych, Typ S0, Kraus & Naimer, biały
GTIN (EAN)	4050118125696
J. op.	20 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

SwitchMark
SM 46/46-30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	46 mm	Szerokość (cale)	1,811 inch
Wysokość	46 mm	Wysokość (cale)	1,811 inch
Głębokość	1,2 mm	Głębokość (cale)	0,047 inch
Masa netto	3,57 g	Średnica	30 mm

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	Aplikacja / producent	do przełączników krzywkowych, Typ S0, Kraus & Naimer
Barwny	biały	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	Szerokość	46 mm
Zakres temperatury stosowania	-40…100 °C	tworzywo	poliamid 66

Znaczniki urządzeń

Średnica	30 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

SwitchMark
SM 46/46-30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

