

THM
THM GEW 45/23 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Etykiety tekstylne THM GEW są wykonane z bardzo elastycznej tkaniny bawełnianej. Dostarczane na szpuli do użytku w drukarkach termotransferowych, co pozwala stosowanie warstwy kleju, która jest grubsza niż w przypadku arkuszy A4 do biurowych drukarek laserowych. Elastyczny materiał oraz gruba warstwa kleju zapewniają większą siłę wiązania, umożliwiającą stosowanie na kanciastych lub okrągłych obiektach, np. na kablach lub węzłach.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM GEW 45/23 GE
Nr zam.	1368740000
Wykonanie	THM, Oznaczniki urządzeń, 23 x 45 mm, żółty
GTIN (EAN)	4050118170788
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

THM
THM GEW 45/23 GE
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne
Wymiary i ciężary

Szerokość	45 mm	Szerokość (cale)	1,772 inch
Wysokość	23 mm	Wysokość (cale)	0,906 inch
Głębokość	0,3 mm	Głębokość (cale)	0,012 inch
Masa netto	724 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	Aprobata zgodnie z UL 969	Nie
Barwny	żółty	Halogenki	Nie
Ilość na arkusz	2 000	Ilość na rolkę	2 000
Klasa palności wg UL 94	V-0	Klej	klej kauczukowy
Metoda nadruku	termotransfer	Szerokość	45 mm
Wykonanie	samoprzylepny	Zakres temperatury stosowania	-29...80 °C
tworzywo	Tkanina bawełniana		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------


Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

THM
THM GEW 45/23 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki



THM
THM GEW 45/23 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

