

**SlimFix
SFX-VT 9/24 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Wysoko elastyczne: SFX**

Oznaczniki SFX są stosowane przez użytkowników, którzy wolą klasyczne rozwiązania z opaską kablową. Kable nie zawsze są prowadzone w linii prostej. Dlatego oznaczniki SFX są wytwarzane z bardzo elastycznego poliuretanu. Oznacznik dopasowuje się do krzywizny kabla i daje się łatwo zamknąć.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SFX-VT 9/24 MM WS
Nr zam.	2621470000
Wykonanie	SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - , 26 x 15 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118625578
J. op.	1 000 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000

SlimFix
SFX-VT 9/24 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	15 mm	Szerokość (cale)	0,591 inch
Wysokość	26 mm	Wysokość (cale)	1,024 inch
Masa netto	0,2 g		

Dane ogólne

Barwny	biały	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	HB	Szerokość	15 mm
Wielkość pola opisowego	23.5 x 9 mm	Wykonanie	bezhalogenowy
Zakres temperatury stosowania	-55...105 °C	tworzywo	poliolefin

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Zewnętrzna średnica przewodu	7 -
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	7 mm		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

**SlimFix
SFX-VT 9/24 MM WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

