

końcówka kablowa VFSKHV/0,5-1,0/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



W pełni izolowane tuleje wtyków płaskich z PVC z tuleją miedzianą

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VFSKHV/0,5-1,0/638
Nr zam.	1491910000
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301847
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa
VFSKHV/0,5-1,0/638****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Ciężar	0,11 g	Masa netto	1,148 g
--------	--------	------------	---------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Łączniki

Długość 1 (l1)	21,5 mm	Gęstość wtyku (d3)	0,8 mm
Kolor identyfikacyjny	czerwony	Materiał/tworzywo sztuczne	PVC
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²
Szerokość wtyku (d2)	6,3 mm	izolacja	pełna izolacja

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN

końcówka kablowa VFSKHV/0,5-1,0/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

