

## ☑️ Instrukcja obsługi

### Ładowarka model 10,8 V

Nr zamówienia 1761445

#### Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do ładowania akumulatorów Conrad nr zamówienia 1429464 oraz 1493004.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach. Nie należy go używać poza budynkami. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Używanie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenia. Ponadto niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia, takie jak zwarcie, pożar i porażenie prądem elektrycznym. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#### Zawartość dostawy

- Stacja ładowująca
- Zasilacz sieciowy
- Instrukcja obsługi



#### Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz najnowsze instrukcje obsługi ze strony [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub zeskanuj kod QR z tej strony. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

#### Wyjaśnienie symboli



Symbol pioruna w trójkącie wskazuje, że istnieje ryzyko dla zdrowia, np. z powodu porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkącie wskazuje ważne wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, których należy przestrzegać.



Symbol ten wskazuje specyficzne informacje i porady związane ze stosowaniem produktu.

#### Informacje dotyczące bezpieczeństwa



**Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a szczególnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.**



##### a) Podstawowe informacje

- Produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych albo braku doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w kwestii stosowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- Czyszczenia oraz konserwacji nie powinny przeprowadzać dzieci bez nadzoru.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać żadnym obciążeniom mechanicznym.
- Jeśli produktu nie można już używać bezpiecznie, zaprzestać używania i uniemożliwić używanie osobom nieupoważnionym. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
  - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
  - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem zawsze należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet małej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczną placówkę handlową.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

#### b) Bezpieczeństwo elektryczne

- Gniazdko zasilania musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.
- Odłączyć zasilacz sieciowy od źródła zasilania, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Nigdy nie dotykać produktu mokrymi rękami.
- Nigdy nie używaj produktu zaraz po przeniesieniu go z chłodnego miejsca do ciepłego. Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. Zasilacz sieciowy może spowodować śmiertelne porażenie prądem elektrycznym! Przed podłączeniem i użyciem produktu pozwolić, aby ogrzał się do temperatury otoczenia. Może to potrwać kilka godzin.
- Stację ładującą należy stosować wyłącznie z dostarczonym zasilaczem sieciowym.



#### c) Dodatkowe ostrzeżenia bezpieczeństwa dla ładowarek

- Odłączyć ładowarkę od źródła zasilania i zczekać aż ostygnie przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji, przechowywania i transportowania.
- Przed użyciem ładowarki należy przeczytać wszystkie instrukcje oraz oznaczenia bezpieczeństwa na ładowarce oraz akumulatorze.
- Ładowarka oraz akumulator (Conrad nr zamówienia 1429464 i 1493004) zostały zaprojektowane do stosowania razem. Ładowarkę należy stosować wyłącznie z akumulatorami przeznaczonymi do tego produktu.
- Akumulatory można ładować wyłącznie w pomieszczeniach, ponieważ ładowarka przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnątrz.
- Nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Chronić akumulatory przed wilgocią i wilgotnymi warunkami. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie kłaść żadnych przedmiotów na ładowarce, ponieważ mogłoby to spowodować przegrzanie. Nie kłaść ładowarki w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie stosować przedłużaczy, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Użycie nieodpowiedniego przedłużacza mogłoby spowodować zagrożenie pożarowe lub ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie stosować ładowarki, jeśli uległa ona silnemu uderzeniu, została upuszczona lub uszkodzona w inny sposób. Ładowarkę należy przekazać wtedy do autoryzowanego serwisu celem sprawdzenia i naprawy.

#### Obsługa

- Wtyczkę DC zasilacza sieciowego podłączyć do gniazda stacji ładującej.
  - Podłączyć zasilacz sieciowy do źródła zasilania. Wskaźnik zasilania zasilacza sieciowego zaświeci się na zielono.
  - Włożyć akumulator do ładowarki.
- Pakiet baterii pasuje tylko w jednym położeniu. Nie należy wciskać na siłę akumulatorów do ładowarki.
- Podczas ładowania wskaźnik zasilacza sieciowego świeci się na czerwono.
- Po pełnym naładowaniu akumulatora wskaźnik zmienia kolor na zielony.

#### Konserwacja i czyszczenie

- Odłączyć ładowarkę od źródła zasilania i zczekać aż ostygnie przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji, przechowywania i transportowania.
- Nigdy nie stosować agresywnych detergentów, spirytusu odkażającego ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy oraz sprawić, że produkt nie będzie działał prawidłowo.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej szmatki pozbawionej włókien.

#### Utylizacja



Urządzenia elektryczne muszą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy zawsze usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyjąć wszelkie włożone akumulatory i wyrzucić je oddzielnie od produktu.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

#### Dane techniczne

Napięcie wejściowe .....	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe .....	13,5 V/DC
Prąd wyjściowy .....	maks. 1500 mA
Moc nominalna .....	50 W
Klasa ochrony .....	II