

## PL Instrukcja obsługi

### Ładowarka USB CPS-36W do samochodu/pojazdu

Nr zam. 2203075

#### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do ładowania oraz obsługi maksymalnie dwóch urządzeń USB, np. smartfonów i tabletów, w pojazdach silnikowych. Posiada ona również funkcję automatycznego wykrywania (USB-A) i może ładować 2 urządzenia jednocześnie za pomocą funkcji szybkiego ładowania. Zasilanie elektryczne dostarczane jest przez samochodowe gniazdo zapalniczki. Produkt jest zabezpieczony przed przeciążeniami oraz zwarciami. Produktu można używać wyłącznie w suchych, wewnętrznych pomieszczeniach.

Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na otwartej przestrzeni nie jest dozwolone. Należy koniecznie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji, produktu nie można w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcie, pożar, porażenie prądem itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi krajowymi i europejskimi wymogami prawnymi. Wszystkie zawarte w instrukcji obsługi nazwy firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Zakres dostawy

- Ładowarka USB
- Instrukcja obsługi



#### Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub skanując przedstawiony kod QR. Przestrzegaj instrukcji na stronie internetowej.

#### Objaśnienie symboli



Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia, np. na skutek porażenia prądem.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkownika, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsługą.

#### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji dotyczących prawidłowego użytkowania zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym, w takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.




##### a) Ogólne informacje

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
  - posiada widoczne uszkodzenia,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach, lub
  - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Przestrzegaj również wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których zostanie podłączony produkt.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawy przeprowadzać może wyłącznie specjalista lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

##### b) Osoby i produkt

- Przed podłączeniem i odłączeniem urządzenia użytkowanego z produktem należy zawsze najpierw je wyłączyć.
- Produkt wytwarza ciepło podczas pracy. Należy zadbać o wystarczającą wentylację i nie przykrywać produktu w trakcie jego pracy.
- Nie zwieraj wyjść USB.
- Nigdy nie używaj produktu bezpośrednio po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego pomieszczenia. W ten sposób może wytworzyć się kondensacja, która w pewnych okolicznościach może uszkodzić urządzenie. Przed podłączeniem produktu i rozpoczęciem użytkowania należy zaczekać, aż urządzenie osiągnie on temperaturę pokojową. Zależnie od okoliczności, może to potrwać kilka godzin.
- Produktu oraz podłączonego do niego urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru, jeśli znajdują się w użyciu.

#### Elementy obsługowe



- 1 Wyjścia USB (szybkie ładowanie)
- 2 Styk boczny (masa)
- 3 Styk dodatni
- 4 Diodowy wskaźnik pracy

#### Uruchomienie



Przed podłączeniem urządzeń do złącza USB należy zawsze wyłączyć urządzenia, które mają być podłączone.



Zwróć uwagę na prawidłowe połączenie. Jeżeli produkt nie jest prawidłowo podłączony, może się nagrzać, spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Upewnij się, że podłączone urządzenie jest odpowiednie do wartości przyłączeniowych produktu i że całkowite obciążenie nie przekracza całkowitej mocy produktu (patrz dane techniczne).

- Podłącz wyłączone urządzenie USB do produktu! Najlepiej jest używać tylko oryginalnego kabla USB, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność podczas ładowania. W razie potrzeby podłącz drugie urządzenie USB.
- Podłącz produkt do gniazda zapalniczki samochodowej (12 - 24 V) w pojeździe. Diodowy wskaźnik pracy (4) znajdujący na produkcie zaświeci się, informując, że produkt jest gotowy do użycia.
- Ładowarka USB automatycznie określa najbardziej odpowiedni tryb ładowania i rozpoczyna ładowanie. Podłączone urządzenie wyświetla aktualny tryb ładowania.
- Urządzenie(a) USB zostanie(a) teraz naładowane. Jeśli chcesz jednocześnie używać podłączonego urządzenia USB, możesz je teraz wyłączyć.
- Przed odłączeniem produktu od gniazda zapalniczki samochodowej wyłącz urządzenia USB.
- Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć go z gniazda zapalniczki samochodowej.

→ Z produktu można korzystać zarówno przy pracującym, jak i zatrzymanym silniku. Jednakże silnika nie należy uruchamiać, gdy urządzenie jest podłączone, ponieważ gniazdo zapalniczki samochodowej jest odłączane podczas rozruchu pojazdu (nie dotyczy wszystkich typów pojazdów). Pobór prądu przez dłuższy czas przy wyłączonym silniku pojazdu prowadzi do rozładowania akumulatora pojazdu.

#### Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed każdym czyszczeniem odłączaj produkt od zasilania elektrycznego.
- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, płynu czyszczącego na bazie alkoholu ani innych chemicznych roztworów, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub nawet negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

#### Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

#### Dane techniczne

Napięcie/natężenie wejściowe.....	12 - 24 V/DC, maks. 4 A
Wyjścia .....	2 x USB-A
Napięcie/prąd wyjściowy (szybkie ładowanie) .....	3,6 - 6 V/DC, 3 A
	6 - 9 V/DC, 2 A
	9 - 12 V/DC, 1,5 A
Pobór mocy .....	maks. 18 W
Całkowita moc .....	maks. 36 W
Pobór mocy w trybie czuwania .....	< 0,3 W
Warunki eksploatacji.....	0 do +35 °C, 10 – 95 % wilgotności względnej powietrza (bez kondensacji)
Warunki przechowywania .....	-10 do +55 °C, 5 – 95 % wilgotności względnej powietrza (bez kondensacji)
Wymiary (Ø x wysokość) .....	28 x 71 mm
Ciężar .....	34 g

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Wszelkie prawa odnośnie do tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

\*2203075\_v1\_0320\_02\_DS\_m\_PL\_(1)