


Element podporowy - AB-UTI 6/3 - 1037092

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)


Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, wymiar rastra: 200 mm, długość: 97,4 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 51,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski



Właściwości produktu

- Blok wsporczy do mocowania szyny zbiorczej N

Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
Minimalne zamówienie	50 STK
GTIN	 4 055626 570617
GTIN	4055626570617
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,220 g
Waga jednej sztuki (łącznie z opakowaniem)	22,700 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Polska
Sales Key	A1

Dane techniczne

Inf. ogólne

Liczba biegunów	1
Kolor	niebieski
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

Wymiary

Szerokość	2,2 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Długość	97,4 mm
Wysokość	51,2 mm
wysokość NS 35/7,5	51,5 mm
wysokość NS 35/15	59 mm
Wymiar rastra	200 mm

Element podporowy - AB-UTI 6/3 - 1037092

Dane techniczne

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27400600
eCl@ss 7.0	27400607
eCl@ss 8.0	27400607
eCl@ss 9.0	27400607

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002270
ETIM 5.0	EC001166
ETIM 6.0	EC001166

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708