



1 Przeznaczenie

Produktem jest kamera internetowa podłączana do portu USB w komputerze. Używaj produktu do rozmów wideo oraz do robienia zdjęć i nagrywania.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2 Zawartość zestawu

- Produkt
- Instrukcja obsługi

3 Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie na www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

4 Opis symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do wskazania ważnych informacji zawartych w tym dokumencie. Zawsze uważnie czytaj te informacje.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynik uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.

5.2 Obsługa

- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chronić urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie włączaj produktu po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego otoczenia. Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. Przed użyciem odczekaj, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową.

5.4 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.


6 Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

7 Przegląd produktu



- 1 Przycisk sterowania światłem
- 2 Światło
- 3 Kamera
- 4 Mikrofon
- 5 Zacisk
- 6 Gniazdo statywu

8 Wprowadzenie

Aby rozpocząć, zamontuj produkt na monitorze komputera lub na statywie i podłącz go do komputera.

WARUNKI WSTĘPNE:

- ✓ Komputer został uruchomiony.

1. Zamontuj produkt na monitorze komputera lub na statywie.
2. Podłącz wtyczkę USB-A do portu USB (min. USB 2.0) komputera.
 - Wymagane sterowniki instalują się automatycznie.

→ Produkt jest gotowy do użycia.

9 Obsługa

Uwaga:

Gdy inna kamera internetowa jest podłączona do tego samego komputera, konieczna będzie zamiana kamer internetowych.

9.1 Wykonywanie połączeń wideo

Po podłączeniu produktu do komputera używaj kamery i mikrofonu do rozmów wideo.

1. Uruchom aplikację do rozmów wideo.
 - Aplikacja rozpoznaje produkt jako aparat.
2. Mów do mikrofonu, aby przesłać dźwięk.

9.2 Nagrywanie wideo i obrazów

Użyj produktu do nagrywania wideo i obrazów oraz zapisywania ich na komputerze.

1. Na komputerze otwórz aplikację do nagrywania wideo.
 - Aplikacja rozpoznaje produkt jako aparat.
2. Nagrywaj wideo i obrazy i zapisuj je na komputerze.

9.3 Regulacja światła

Włącz i wyłącz światło. Wyreguluj ustawienia światła, aby uzyskać lepszą jakość obrazu.

1. Dotknij kilka razy przycisku sterowania oświetleniem, aby wybrać kolor światła lub wyłączyć światło.
2. Gdy światło jest włączone, dotykaj przycisku światła, aby dopasować intensywność światła.

10 Czyszczenie i konserwacja

UWAGA! Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, nie przecierać alkoholem lub innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.

1. Odłączyć produkt od zasilacza.
2. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

11 Dane techniczne

Zasilanie elektryczne	5 V/DC, min. 500 mA poprzez USB
Interfejs USB	min. USB 2.0
Wymagania systemowe	Windows® 7 i nowsze MacOS Mojave 10.14 lub nowszy Ubuntu 14.04
Długość kabla	150 cm
Temperatura robocza	od -20 do +65 °C
Wilgotność w miejscu użytkowania	20–90 % wilg. wzgl.
Temperatura w miejscu przechowywania	od -20 do +65 °C
Wilgotność w miejscu przechowywania	20–90 % wilg. wzgl.
Wymiary (szer. x wys. x dł.) (ok.)	95 x 56 x 55 mm
Waga (ok.)	106 g

11.1 Kamera

Rozdzielczość wideo	maks. 2592 x 1944 pikseli
Format wideo	AVI
Ogniskowa	50 cm do nieskończoności
Rozdzielczość obrazu	max. 2592 x 1944 px

11.2 Światło

Strumień świetlny	20 lm
-------------------------	-------