

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK CARD 2.0 - 1085267

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynki na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), taśma barwiąca = 50 m

Opis produktu

Drukarka THERMOMARK CARD 2.0 służy do wykonywania wysokiej jakości nadruku na oznacznikach w formacie karty do złączy szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Umożliwia łatwe tworzenie wysokiej klasy nadruku na etykietach i oznacznikach.

Zalety

- ✓ Bezobsługowa eksploatacja przy użyciu sprawdzonej termotransferowej technologii druku
- ✓ Łatwe sterowanie za pomocą programu PROJECT COMPLETE
- ✓ Automatyczne wykrywanie materiału zapobiega błędnym nadrukami
- ✓ Szybki i trwały nadruk o wysokiej jakości: czas nadruku karty nie przekracza 8 sekund
- ✓ Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą kolorowego ekranu dotykowego
- ✓ Do wszystkich materiałów UniCard (UCT) i UniSheet (US)
- ✓ Złącza USB i Ethernet



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 834931
GTIN	4055626834931
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7 000,000 GRM
Waga jednej sztuki (łącznie z opakowaniem)	9 940,000 GRM
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	N1

Dane techniczne

informacje ogólne

Złącza	Ethernet 10/100 Mb/s, USB 2.0
--------	-------------------------------

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK CARD 2.0 - 1085267

Dane techniczne

informacje ogólne

Masa	6 kg
------	------

Wymiary

Długość	325 mm
Wysokość	194 mm
Szerokość	254 mm

Dane przyłączeniowe

napięcie minimalne	100 V AC
napięcie maksymalne	240 V AC
Tekst dodatkowy	50 Hz ... 60 Hz

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19140104
eCl@ss 11.0	19140104
eCl@ss 4.0	24010402
eCl@ss 4.1	24010402
eCl@ss 5.0	19020207
eCl@ss 5.1	19020200
eCl@ss 6.0	19140100
eCl@ss 7.0	19140104
eCl@ss 9.0	19140104

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001672
ETIM 6.0	EC001672
ETIM 7.0	EC001672

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172501
UNSPSC 7.0901	43212107
UNSPSC 11	43172501
UNSPSC 12.01	43212107

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK CARD 2.0 - 1085267

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 13.2	43212108
UNSPSC 18.0	43212108
UNSPSC 19.0	43212108
UNSPSC 20.0	43212108
UNSPSC 21.0	43212108

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

IECEE CB Scheme / UL Listed / IECEE CB Scheme / cUL Listed / CCC / KC / EAC-RoHS / EAC / cULus Listed

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DK-81169-UL
-----------------	---	---	-------------

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E140143
-----------	---	---	---------

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DK-81168-UL
-----------------	---	---	-------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E140403
------------	---	---	---------

CCC			2019010904255703
-----	---	--	------------------

KC		http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do	R-R-YG3-TC2_0
----	---	---	---------------

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK CARD 2.0 - 1085267

Aprobaty

EAC-RoHS		RU D- DE.HB49.B.00023
----------	---	--------------------------

EAC		RU D- DE.GB09.B.00141
-----	---	--------------------------

cULus Listed		
--------------	---	--

Akcesoria

Akcesoria

Akcesoria systemu drukowania

Walizka transportowa - TL CASE - 0800613



Walizka transportowa do drukarki Thermomark, walizka z profilem okrągłym w aluminiowej konstrukcji ramowej.

Wózek drukarki - TL CASE TROLLY - 0803337



Wózek do walizki transportowej THERMOMARK LINE i THERMOMAK ROLL X1

Akcesoria - THERMOMARK-CP - 5145371



Pręt czyszczący, do drukarek termotransferowych

Dokumentacja

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK CARD 2.0 - 1085267

Akcesoria

Podręcznik - UM IA THERMOMARK CARD - 2910884



Podręcznik

Materiały montażowe

Oryginalne opakowanie - TC/TR-PACKAGE WITH FOAM - 0801804



Oryginalne opakowanie do transportu

Oprogramowanie do projektowania i opisywania

Oprogramowanie - PROJECT COMPLETE - 1050453



Intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania służy do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie można pobrać w Internecie

Taśma barwiąca

Taśma barwiąca - THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 0801371



Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., szerokość: 110 mm, kolor: czarny

Zasobnik

Zasobnik - THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - 5146563



Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT (UCT-TMF...)

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK CARD 2.0 - 1085267

Akcesoria

Zasobnik - THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - 5146613



Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT (UCT-WMS...)

Zasobnik - THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - 0801734



Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT (UCT-WMT...)

Zasobnik - TMP-UM-MAG1 - 0831200



Magazynek do drukarki THERMOMARK CARD, do oznaczników UM (UM1-TM i UM5-TM)

Zasobnik - TMP-UM-MAG3 - 0831202



Magazynek do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do osadzania materiału UM (UM1-TMF)

Zasobnik - TMP-UM-MAG4 - 0831203



Magazynek do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do osadzania materiału UM (UM1U-TM)

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK CARD 2.0 - 1085267

Akcesoria

Zasobnik - TMP-UCT-MAG26 - 0803370



Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EMP (25x6), UCT-EMP (29x8), UCT-EMP (40x17), UCT-EMP (60x15)

Zasobnik - TMP-UCT-MAG27 - 0803371



Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-WMTBA (24x4), UCT-WMTBA (29x6), UCT-WMTBA (40x17)

Zasobnik - TMP-UCT-MAG28 - 0803372



Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-WMCO ... (18x4)

Zasobnik - TMP-UCT-MAG29 - 0803373



Zasobnik do drukarki THERMOMARK PRIME, do montażu UCT-WMCO ... (23xX)

Zasobnik - TMP-UCT-MAG31 - 1025505



Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EMNP (12,5x6)

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK CARD 2.0 - 1085267

Akcesoria

Zasobnik - TMP-UCT-MAG33 - 1082130



Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EM (12x8)

Zasobnik - TMP-US-MAG1 - 0803341



Zasobnik, do THERMOMARK CARD i THERMOMARK PRIME, na karty US
