



TOOLCRAFT

📄 Instrukcja obsługi

Koźół roboczy składany (maks. 150 kg)

Nr zamówienia: 2575398



1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest koźłem roboczym ogólnego zastosowania, składanym do przechowywania i transportu. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Ważne:

Nie przeciążaj przyrządu. Maksymalna nośność przyrządu wynosi 150 kg.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2 Zawartość zestawu

- Produkt
- Instrukcja obsługi

3 Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie na www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wstrząsami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Produkt



- Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.
- Używaj przyrządu tylko na twardym, suchym, solidnym i równym podłożu.
- Nie umieszczaj na nim żadnych ciężarów wystających na boki.
- Nie używaj tego uniwersalnego koźła jako koźła do rusztowań.
- Sprawdź, czy wszelkie zabezpieczenia i/lub pokręta regulujące są prawidłowo osadzone.

- Jeśli zabezpieczenia lub pokręta regulujące są uszkodzone, nie należy używać produktu.
- Podczas przenoszenia produktu zawsze stosuj odpowiednią technikę podnoszenia, aby zapobiec obrażeniom ciała.
- Podczas pracy z produktem upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone.
- Wszystkie obciążenia muszą być równomiernie rozłożone na górnej szynie.
- Gdy wszystkie obciążenia są rozłożone równomiernie na górnej szynie, ciężar, który może być położyć na 2 identycznych koźłach, jest dwukrotnie większa od maksymalnej nośności 1 koźła.

6 Ustawienie przyrządu



Przed obciążeniem przyrządu w jakikolwiek sposób upewnij się, że wszystkie części są w pełni wysunięte i zablokowane.



7 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

Czyść produkt niestrzepającą się ściereczką, którą zwilż w razie potrzeby.

8 Dane techniczne

Dopuszczalne obciążenie.....	maks. 150 kg
Zakres wysokości.....	64,5 – 91 cm
Wymiary (dl. × szer. × wys.).....	Rozłożony: 99,5 x 50 x (64,5 – 91) cm Złożony: 99,5 x 12,5 x 7 cm
Waga.....	7 kg

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2575398_V1_0722_dh_mh_pl 576464267 I1/O1 en