

2-Portowy Przełącznik HDMI 1080p

Przełączanie Automagiczne lub Manualne, Czarny

Part No.: **207911**

Features:

- Umożliwia podłączenie dwóch źródeł sygnału AV HD do jednego wyświetlacza HDMI
- Obsługa wzmocnionego pasma wideo do 250 MHz oraz 2.5 Gbps na kanał (7.5 Gbps łącznie) dla wyświetlaczy 1080p
- Rozdzielczość 1080p, wideo 3D, Głębia Kolorów
- Obsługa 36-bitowej Głębi Kolorów (12-bitowa na kanał), próbkowania chrominancji 4:4:4
- Obsługa przełączania automatycznego (po wykryciu sygnału HD) oraz ręcznego (pomiędzy źródłami sygnału poprzez naciśnięcie przycisku)
- Obsługa audio LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD
- Obsługa wideo 3D oraz 8-bitowej (24-bitowa łącznie) Głębi Kolorów
- Obsługa wzmocnionego pasma wideo do 2.5 Gbps dla wyświetlacza 1080p
- Współpraca z Playstation oraz Xbox, odtwarzaczami Blu-ray, dekoderni STB, odbiornikami satelitarnymi oraz innymi
- Zgodność z HDCP
- Plug-and-Play
- Plug-and-Play: nie wymaga specjalistycznej konfiguracji oraz zasilania
- Połączane styki
- Połączane styki zapobiegając korozji gwarantują optymalną wydajność
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy i Certyfikaty

- HDMI 1.3b
- HDCP 1.0 / 1.1
- CE
- FCC
- RoHS2

Parametry Techniczne

- Odległość od źródła sygnału do przełącznika: do 5m
- Odległość od przełącznika do wyświetlacza: do 5m
- Pobór mocy: 5W

Złącza

- 1x HDMI męskie (sygnał wyjściowy)
- 2x HDMI żeńskie (wygnał wejściowy)

Sygnał wejściowy/wyjściowy

- Wejście sygnału video: 400 - 600 mV
- Wejściowy sygnał DDC: 5 V p-p (TTL)
- Maksymalny zakres pojedynczego linku: 2.5 Gb/s oraz rozdzielczość 1080p
- Wideo wyjściowe: HDMI 1.3b, HDCP 1.0/1.1
- Częstotliwość: 2.5 Gbps / 250 MHz

Obsługiwane rozdzielczości wideo:

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Parametry fizyczne

- Sygnalizacja diodowa: zasilanie oraz podłączenie portu
- Przełącznik
- Wymiary: 51 x 51 x 15 mm
- Waga: 0.03 kg
- Obudowa: plastikowa

Warunki otoczenia:

- Temperatura pracy: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Wilgotność: 0 - 96% (bez kondensacji)

Zawartość opakowania

- 2-Portowy Przełącznik HDMI 1080p
- Instrukcja szybkiej instalacji



