

Industrial Ethernet IE-FM6Z2LO0005MSD0SD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Konfekcjonowane przewody IE, światłowodowe

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-FM6Z2LO0005MSD0SD0-X
Nr zam.	1433960050
Wykonanie	Kabel Patch, w zestawie z podwójnym zaciskiem, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 62.5 µm, LSZH, 5 m
GTIN (EAN)	4050118242805
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-FM6Z2LO0005MSD0SD0-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	5 m	Długość (cale)	0,197 inch
Masa netto	90 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
Temperatura pracy	-20 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-4
--------------------------------	-------------

Budowa kabla

Średnica rdzenia	62,5 µm	średnica płaszczka	2,8 * 5,7 mm
Budowa kabla	Zipcord	Oznaczenia norm	I-V(ZN)H
tworzywo płaszczka	LSZH	kolor płaszczka	pomarańczowy

LWL

Szerokość pasma	≥ 200 MHz*km dla 850 nm, ≥ 600 MHz*km dla 1300 nm	Typ włókna	GOF, Multimode, OM1
Tłumienność	≤ 3,0 dB/km dla 850 nm, ≤ 0,8 dB/km dla 1300 nm		

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Promień gięcia, min., jednorazowy	28 mm	Promień gięcia, min., powtarzany	56 mm
Halogenki	Nie		

wtyczka

Złącze lewe	SC duplex IP 20	Złącze prawe	SC duplex IP 20
-------------	-----------------	--------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC000034	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-18-03	eClass 7.1	27-06-18-03
eClass 8.1	27-06-18-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Industrial Ethernet
IE-FM6Z2LO0005MSD0SD0-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek szczegółowy

