

**Industrial Ethernet
IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Wstępnie zmontowane kable IE, kable patch FO,
singlemode, w kolorze żółtym, SC-RJ IP 20 i złącze SC
Duplex IP 20

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0
Nr zam.	1449410000
Wykonanie	Wstępnie zmontowany kabel krosowy (Patch), skrzyżowanie przewodów, SCRJ IP 20, SC duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 2 m
GTIN (EAN)	4050118253740
J. op.	1 Szt.

Industrial Ethernet
IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	2 m	Długość (cale)	0,079 inch
Masa netto	58 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	75 °C	Temperatura magazynowania, min.	-25 °C
Temperatura pracy, max.	75 °C	Temperatura pracy, min.	-5 °C
Temperatura pracy	-5 °C...75 °C	Temperatura magazynowania	-25 °C...75 °C
Temperatura układania	-5 °C...50 °C		

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-24, IEC 61754-4
--------------------------------	---------------------------

Budowa kabla

Średnica rdzenia	9 µm	średnica płaszczka	3*6 mm
Budowa kabla	Zipcord	Oznaczenia norm	I-V(ZN)Y
tworzywo płaszczka	LSZH	kolor płaszczka	żółty

LWL

Typ włókna	Singlemode, OS1
------------	-----------------

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Promień gięcia, min., jednorazowy	30 mm	Promień gięcia, min., powtarzany	60 mm
-----------------------------------	-------	----------------------------------	-------

wtyczka

Złącze lewe	SCRJ IP 20	Złącze prawe	SC duplex IP 20
-------------	------------	--------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC000034	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-18-03	eClass 7.1	27-06-18-03
eClass 8.1	27-06-18-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Industrial Ethernet
IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek szczegółowy

