

Industrial Ethernet IE-OM-V01M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



gniazdko, wersja do łączników wtykowych bagnetowych
Var.1 według IEC 61076-3-106 z metalu

Ogólne dane do zamówienia

Dostępne do	2011-03-31
Typ	IE-OM-V01M-K11-1S
Nr zam.	1966300000
Wykonanie	Gniazdo przyłączeniowe, IP67, wariant 1, 1 port, prosty
GTIN (EAN)	4032248658497
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-OM-V01M-K11-1S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	140 mm	Długość (cale)	5,512 inch
Szerokość	75 mm	Szerokość (cale)	2,953 inch
Głębokość	57 mm	Głębokość (cale)	2,244 inch
Masa netto	460 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Barwny	szary	Cykle wpinania	750
Podstawowy materiał obudowy	AL-Si 12	Stopień ochrony	IP67
rodzaj montażu	montaż podłogowy, montaż naścienny	Średnica płaszczka, maks.	10 mm
Średnica płaszczka, min.	5 mm		

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-106 wariant 1

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001084	ETIM 4.0	EC000439
ETIM 5.0	EC000439	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	30-21-18-18	eClass 5.1	19-07-04-01
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

certyfikaty

ROHS Zgodny

Pobieranie


Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval

**Industrial Ethernet
IE-OM-V01M-K11-1S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek

