

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 2633214

Ładowarka solarna RealPower SP-30E 30 W







Dziękujemy za wybranie produktu RealPower!

Prąd - bez gniazdka, z mobilnym panelem fotowoltaicznym SP-30 E firmy RealPower. Ciesz się darmowym, nieograniczonym zasilaniem zieloną energią. Po prostu rozłóż panele słoneczne lub przymocuj je do plecaka - a smartfon, tablet lub powerbank można naładować. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa. Korzystanie z panelu słonecznego:

1. Całkowicie rozłóż panel słoneczny i połóż go na ziemi lub pod kątem, tak aby panele słoneczne były skierowane w stronę słońca. Alternatywnie panel słoneczny można przymocować do plecaka lub namiotu za pomocą karabińczyków i dostarczonych oczek.



2. Podłącz swój smartfon, tablet lub powerbank do jednego z dwóch portów USB-A lub portu USB-C - proces ładowania rozpocznie się automatycznie, gdy tylko dostępna będzie wystarczająca ilość przekonwertowanego prądu ładowania.



Dane techniczne:

Wyjście:

| | |
|-------------------------|--|
| USB-A czarny..... | 5 V 3.000 mA (15 W maks.) |
| USB-A pomarańczowy..... | 5 V 3.400 mA / 9 V 2.500 mA / 12 V 2.000 mA (24 W maks.) |
| USB-C..... | 5 V 3000 mA / 9 V 2000 mA / 12 V 1500 mA (PD 18 W maks.) |

Wymiar:

| | |
|--------------|--------------------|
| Otwarty..... | 1020 x 280 x 15 mm |
| Złożony..... | 195 x 280 x 35 mm |
| Waga..... | 1.000 g |

Zakres dostawy:

- Panel słoneczny RealPower SP-30E
- Kabel USB-C > USB-C (300 cm)
- Kabel USB-A > USB-C (300 cm)
- Kabel USB-A > Micro USB (300 cm)
- 2 karabińczyki
- Instrukcja obsługi
- Karta serwisowa

Instrukcje bezpieczeństwa:

- **Intensywność światła wpływa na moc wyjściową ładowarki. Używaj ładowarki w bezpośrednim świetle słonecznym, aby uzyskać najlepsze wyniki ładowania.**
- **Nie wystawiaj telefonów, tabletów i powerbanków na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nadmierne ciepło może spowodować uszkodzenia.**

Przeznaczenie:

Ta ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do mobilnego ładowania smartfonów, tabletów i powerbanków i nie jest przeznaczona do ciągłego użytkowania. Każde inne użycie lub użycie wykraczające poza to jest uważane za niewłaściwe i może prowadzić do uszkodzeń i obrażeń. Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania są wykluczone.

Informacje dotyczące utylizacji**a)Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>