



SETRON, Messgerät, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, Hutschienengerät, 3-phasig, M-bus + MID, Schein- / Wirk- / Blindenergie, eigenversorgt, Schraubanschluss

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	7KT PAC1600
Produktqualität / geeicht	Ja
Art der Messwerterfassung / Lastgang	Nein
Art des Signals	S0
Ausführung des Elektrizitätszählers	elektronisch
Ausführung des Impulsausgangs	elektrisch
Allgemeine technische Daten	
energiebezogene Impulsanzahl	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> <li>• maximal</li> </ul>	0,1 1/kVAh 100 1/kVAh
Form des Stromnetzwerks	Dreileiter/Vierleiter
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zwischen L und L / minimal</li> <li>• zwischen L und L / maximal</li> <li>• zwischen N und L / minimal</li> <li>• zwischen N und L / maximal</li> </ul>	323 V 456 V 187 V 264 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP40
Strom	
Stromartausführung des Elektrizitätszählers	Messwandler
Tarifausführung des Elektrizitätszählers	Zweitarif
Energieartausführung des Elektrizitätszählers	Wirk- und Blindleistung
kurzzeitiger Überlaststrom	100 A
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz / Bemessungswert	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> <li>• maximal</li> </ul>	45 Hz 65 Hz
Betriebsstrom / Bemessungswert	5 A
Eignung	
Eignung zur Verwendung	Bezug/Lieferung
Produktfunktion	
Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rücklaufsperr</li> <li>• Sperrcode</li> </ul>	Ja Ja
Anzeige und Bedienung	

Ausführung der Anzeige	digital	
<b>Anzahl</b>		
Anzahl der darstellbaren Zeichen	10	
<b>Mechanischer Aufbau</b>		
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	4	
Befestigungsart	Hutschienengerät	
Nettogewicht	284 g	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Sonstige</b>

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT1664>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KT1664>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=7KT1664](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT1664)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





