



- Umieść kamerę internetową w wymaganym miejscu na monitorze.
- Zamocuj kamerę internetową lekko przy pomocy elastycznej klamry mocującej (4).

**Instrukcja obsługi**
**Kamera internetowa FULL-HD RF-WC1080P1**

Nr produktu 1899867

**Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Kamera internetowa służy do wykonywania zdjęć i filmów w jakości HD i przesyłania ich do komputera, w celu wyświetlenia i ewentualnego dalszego przetwarzania. Jest ona podłączana do złącza USB 2.0 komputera.

Jest ona przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na terenie otwartym nie jest dozwolone. Należy koniecznie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji, produktu nie można go w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wglądu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nazwy firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

**Zakres dostawy**

- Kamera internetowa
- Instrukcja obsługi


**Aktualne instrukcje obsługi**

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub skanując przedstawiony kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.

**Objaśnienie symboli**


Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkownika, których należy bezwzględnie przestrzegać.




Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsługą.

**Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**


Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji dotyczących prawidłowego użytkowania, zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

**a) Ogólne informacje**

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
  - posiada widoczne uszkodzenia,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
  - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Należy przestrzegać również wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których produkt zostanie podłączony.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawy przeprowadzać może wyłącznie specjalista lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

**Elementy obsługowe**


- 1 Diodowa kontrolka pracy
- 2 Soczewka kamery
- 3 Otwór na mikrofon
- 4 Elastyczna klamra mocująca

**Uruchomienie**
**a) Funkcja Plug and Play (podłącz i używaj)**

- Podłącz urządzenie do złącza USB (USB 2.0) komputera.
- Windows® rozpocznie instalację wymaganych sterowników. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Jeśli wystąpią problemy, zapoznaj się z dokumentacją komputera.

**b) Eksploatacja**

- Diodowa kontrolka pracy (1) zapala się, gdy kamera internetowa działa.
- Uruchom aplikację kamery internetowej, z którą chcesz pracować na podłączonym komputerze. W przypadku systemów Mac użyj na przykład aplikacji PhotoBooth lub FaceTime.

**Pielęgnacja i czyszczenie**

- Przed każdym czyszczeniem odłączaj produkt od zasilania elektrycznego.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie, aby go wyczyścić.
- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, płynu czyszczącego na bazie alkoholu ani innych chemicznych roztworów, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub nawet negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki. Zwróć uwagę, aby nie porysować soczewki (2).
- Utrzymuj otwór na mikrofon (3) wolny od zanieczyszczeń i kłacek.

**Utylizacja**


Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

**Dane techniczne**

Zasilanie elektryczne .....	Przez USB 2.0
Prąd roboczy .....	Maks. 200 mA
Kąt wykrywania .....	65° (poziomo)
Zwrot kamery .....	Stały
Częstotliwość odświeżania obrazu .....	30 klatek na sekundę
Rozdzielczość wideo .....	Maks. 1920 x 1080
Przetwornik obrazu .....	1/2,7" CMOS
Przyłącze .....	USB 2.0
Długość kabla USB .....	200 (±3 cm)
Wymagania systemowe .....	IBM PC, kompatybilny komputer stacjonarny lub laptop ze złączem USB Pentium 1G lub nowszy CPU, ponad 500 MB wolnej pamięci na twardym dysku, RAM 256 MB, DirectX 9.0 VGA Do filmowania HD 1080P 2,4 GHz Intel Core™ 2Duo, 2 GB RAM, 1 GB wolnej pamięci na twardym dysku
Mikrofon .....	Wbudowany
Obsługiwane systemy operacyjne .....	od Windows XP®, od Mac OS X 10.5, DirectX 9.0 VGA
Warunki eksploatacji .....	0 do +40 °C, 5 – 80 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Warunki przechowywania .....	-20 do +70 °C, 5 – 85 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.) .....	104 x 47 x 36 mm
Masa .....	103 g