

**Klippon TB (Terminal Box)
DOHA KTB A5 S2 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Abbildung ähnlich

**Możliwość integracji, rozszerzania i
dostosowywania do indywidualnych wymagań -
doskonałe akcesoria do wszystkich zastosowań.**

W pełni ustrukturyzowany asortyment akcesoriów systemowych do nowych obudów z serii Klippon® TB umożliwia łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań.

Uchwyty na dokumenty

Uchwyty na dokumenty do prawidłowego przechowywania dokumentów w obudowie.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	DOHA KTB A5 S2 R
Nr zam.	1252750000
Wykonanie	Klippon TB (Terminal Box), uchwyt na dokumenty, Nitowane, Wysokość: 150 mm, Szerokość: 180 mm, Głębokość: 20 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301, polerowanie lustrzane, srebrny
GTIN (EAN)	4050118045390
J. op.	1 Szt.

**Klippon TB (Terminal Box)
DOHA KTB A5 S2 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	180 mm	Szerokość (cale)	7,087 inch
Wysokość	150 mm	Wysokość (cale)	5,905 inch
Głębokość	20 mm	Głębokość (cale)	0,787 inch
Wymiar mocowania wysokość	100 mm	Ciężar	690 g
Masa netto	289 g		

Informacje ogólne

Grubość materiału	1 mm	tworzywo	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	polerowanie lustrzane	mocowanie obudowy	nakładki mocujące

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	1 mm	Powierzchnia	polerowanie lustrzane
Wymiar mocowania wysokość	100 mm	tworzywo	stal nierdzewna 1.4301

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC000317	ETIM 6.0	EC000317
eClass 6.2	27-18-92-67	eClass 7.1	27-18-92-67
eClass 8.1	27-18-92-67	eClass 9.1	27-18-92-67

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP