

CRIMPFIX RS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania
- Szybka i wydajna obróbka
- Łatwe dostosowanie do wymaganego zakresu przekrojów przewodów
- Zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kroku
- Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CRIMPFIX RS
Nr zam.	1477030000
Wykonanie	Automaty, Automat do zdejmowania izolacji i zaciskania
GTIN (EAN)	4050118284072
J. op.	1 Szt.

CRIMPFIX RS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	390 mm	Szerokość (cale)	15,354 inch
Wysokość	430 mm	Wysokość (cale)	16,929 inch
Głębokość	330 mm	Głębokość (cale)	12,992 inch
Ciężar	23 kg	Masa netto	23 000 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne

przyłącze elektryczne 100-240 V / 50/65 Hz

automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

Materiały zużywalne	łańcuchowo połączone końcówki tulejkowe	Przekrój tulejek na żyłę, max.	2,5 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,5 mm ²	Przyłącze sprężonego powietrza	5 bar
czas taktowania	ok. 1 s	długość tulejek kablowych	14/16 mm
długość zaciskanej końcówki	8/10 mm	napęd	Elektropneumatyczne
obszar pozbawiany izolacji	0,5 - 2,5 mm ²	przyłącze elektryczne	100-240 V / 50/65 Hz

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 5.0	EC002778
ETIM 6.0	EC002778	UNSPSC	27-11-15-10
eClass 5.1	17-13-01-01	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 7.1	17-13-01-01	eClass 8.1	17-13-01-01
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-01

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
 Dokumentacja użytkownika [Manual](#)

CRIMPFIX RS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

