

końcówka kablowa KSI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe męskie wykonane z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KSI/1,5-2,5
Nr zam.	1491410000
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301632
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa
KSI/1,5-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	0,98 g
------------	--------

Łączniki

Długość 1 (I1)	27 mm	Długość 2 (I2)	14 mm ²
Kolor identyfikacyjny	niebieski	Materiał/tworzywo sztuczne	PC
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm ²
izolacja	dostępny	Średnica wewnętrzna kołnierza (d4)	4,5 mm
Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	2,3 mm	Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	1,9 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN

końcówka kablowa KSI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

