

końcówka kablowa VSTVI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VSTVI/0,5-1,0
Nr zam.	1491770000
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301465
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa
VSTVI/0,5-1,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Ciężar	0,15 g	Masa netto	1,43 g
--------	--------	------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Łączniki

Długość 1 (I1)	23,9 mm	Długość 3 (I3)	8,2 mm
Gęstość wtyku (d3)	0,8 mm	Kolor identyfikacyjny	czerwony
Materiał/tworzywo sztuczne	PVC	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²	Szerokość wtyku (d2)	6,3 mm
izolacja	dostępny		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN

końcówka kablowa VSTVI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

