

**Końcówka kablowa
KQN-M12/-240**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane do zamówienia

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Typ | KQN-M12/-240 |
| Nr zam. | 1493470000 |
| Wykonanie | końcówka kablowa, 240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303551 |
| J. op. | 25 Szt. |

**końcówka kablowa
KQN-M12/-240**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

| | | | |
|--------|---------|------------|-----------|
| Ciężar | 14,98 g | Masa netto | 152,048 g |
|--------|---------|------------|-----------|

Łączniki

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Długość połączenia (l) | 56 mm | Długość trzonu (a) | 32 mm |
| Otwór | M 12 | Przekrój przyłącza przewodu | 240 mm ² |
| izolacja | element niedostępny | Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 13 mm |
| Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 23,5 mm | Średnica zewnętrzna trzonu (d3) | 38 mm |

Klasyfikacje

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001509 | ETIM 4.0 | EC001509 |
| ETIM 5.0 | EC001052 | ETIM 6.0 | EC001059 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-04 | eClass 9.0 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 | | |

certyfikaty

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Broszura/Katalog | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Dane projektowe | EPLAN |

końcówka kablowa
KQN-M12/-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

