

Narzędzia
Powerstripper AM 12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Do automatycznego przycinania pojedynczych przewodów
- Uswanie izolacji z przewodów elastycznych wg DIN VDE 0295, KL: 5
- Częściowe zdejmowanie izolacji, izolacja pozostaje na końcu przewodu
- Bez wymiany narzędzi
- Możliwość szybkiego i prostego ustawiania właściwy przekrój przewodu
- Długość zdejmowanej izolacji od 3 do 20 mm
- Min. długość przewodu 22 mm plus długość zdejmowanej izolacji
- Napęd elektryczny

Ogólne dane do zamówienia

Typ	Powerstripper AM 12
Nr zam.	1534740000
Wykonanie	Automaty, Automat do zdejmowania izolacji
GTIN (EAN)	4050118338409
J. op.	1 Szt.

**Narzędzia
Powerstripper AM 12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	254 mm	Szerokość (cale)	10 inch
Wysokość	520 mm	Wysokość (cale)	20,472 inch
Głębokość	230 mm	Głębokość (cale)	9,055 inch
Ciężar	17 kg	Masa netto	17 000 g

Dane techniczne

przyłącze elektryczne 100-240 V / 50/65 Hz

automaty do zdejmowania izolacji

Głębokość wsuwania	80 mm	Maks. długość zdejmowania izolacji	120
Maks. powierzchnia zdejmowania izolacji	11,9	Min. długość zdejmowania izolacji	25
Min. powierzchnia zdejmowania izolacji	3,5 mm	Przyłącze sprężonego powietrza	5,5 bar
czas taktowania	ok. 3 s	długość usuwanej izolacji	20 - 120 mm
napęd	Elektropneumatyczne	przyłącze elektryczne	100-240 V / 50/65 Hz

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
eClass 6.2	17-13-01-02	eClass 7.1	17-13-01-02
eClass 8.1	17-13-01-02	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-02		

certyfikaty

ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dokumentacja użytkownika	Powerstripper AM 12 Powerstripper AM 12

Narzędzia
Powerstripper AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

