



4-portowy koncentrator USB-C, 2 x USB A i 2 x USB-C



Skrócona instrukcja obsługi

DA-70245

1. Wstęp

Za pomocą 4-portowego koncentratora DIGITUS USB-C można rozszerzyć zestaw portów notebooka z portem USB-C o 2 x port USB 3.0 i 2 x port USB-C. Rozwiązanie umożliwia podłączenie do notebooka maksymalnie czterech dodatkowych urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura lub pendrive USB. Dzięki smukłej konstrukcji ten 4-portowy koncentrator jest nie tylko idealnym towarzyszem w podróży, ale również niezbędnym w domu i biurze.

2. Funkcje

1. Dodatkowe porty: 2 x USB A 3.1 i 2 x USB-C 3.1 Gen2 o przepustowości maks. 10 Gbps
2. 2 x USB A 3.1 o przepustowości maks. 10 Gbps
3. 2 x USB-C 3.1 Gen2 o przepustowości maks. 10 Gbps
4. Wysokiej jakości obudowa aluminiowa o kompaktowych wymiarach
5. Szybkość transmisji danych: maks. 10 Gbps
6. Kompatybilność z wieloma systemami operacyjnymi, jak np. macOS, Windows i Google Chrome OS
7. Plug and Play (podłącz i używaj) – nie jest konieczna instalacja żadnego oprogramowania
8. Liczba portów USB A: 2
9. Liczba portów USB-C: 2

3. Zawartość pakietu

- 1 x koncentrator USB
- 1 x instrukcja obsługi

4. Specyfikacje

Wymiary	95 x 26,4 x 10,95 mm
Waga	20 g
Długość kabla	15 cm
Chipset	GL3590s
Napięcie robocze / pobór prądu	5–20 V (maks. 5 A)
Kompatybilność	Port USB-C
Wymagania systemowe	Windows 11/ 10/ 8 / 7 Mac OS 10.8 ≥
Standard USB	USB 3.2 Gen1
Temperatura robocza	od 0°C do 40°C (od 35°F do 100°F)
Wilgotność robocza	od 20% do 90% wilgotność względna

- Koncentrator USB-C 10 Gbps Gen 2:
Rozwiązanie rozszerza zestaw portów laptopa z USB-C o 4 dodatkowe gniazda: 2 x port USB-C 3.1/3.2 typu Superspeed USB 10 Gbps, 2 x port USB-A 3.1/3.2 typu Superspeed USB 10 Gbps. Wszystkie porty mogą być używane jednocześnie.

Kompatybilność wsteczna z USB 3.0/2.0/1.0 zapewnia obsługę zarówno starszych, jak i nowych urządzeń USB.

Uwaga: Rozwiązanie jest również zgodne z protokołem szybkiego ładowania BC1.2 do ładowania urządzeń USB

- Długi kabel 15 cm (6 cali) z opłotem nylonowym pozwala na ułożenie koncentratora płasko na biurku po podłączeniu do dowolnego tabletu lub komputera PC, urządzenia iPad Pro lub iMac.
- Rozwiązanie kompatybilne ze wszystkimi produktami Apple z portem USB-C i innymi komputerami wyposażonymi w port USB-C
- Rozwiązanie kompatybilne ze smartfonami i tabletami z interfejsem USB-C z obsługą funkcji OTG

5. Sposób podłączenia

1. Włączyć komputer i uruchomić system operacyjny
2. Podłączyć produkt do wolnego portu USB-C w komputerze
3. Nie trzeba instalować sterowników, komputer automatycznie rozpoznaje produkt.
4. Aby móc używać urządzeń, należy podłączyć je do produktu jedno po drugim

Assmann Electronic GmbH niniejszym oświadcza, że deklaracja zgodności jest dostarczana wraz z przesyłką. Jeżeli w przesyłce nie ma deklaracji zgodności, można się o nią zwrócić na niżej wymieniony adres producenta.

www.assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Niemcy

