

KCMA-32-500-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kablowy przekładnik prądowy jest stosowany głównie przy modernizowaniu w celu uniknięcia rozcinania przewodów pierwotnych.

- Ze względu na swoje wymiary oraz łatwość posługiwania się, kablowy przekładnik prądowy jest doskonale nadaje się do stosowania w miejscach trudno dostępnych oraz przy ograniczonej przestrzeni.
- W połączeniu z zaciskami mocującymi system zatrzaskowy pozwala nawet na montaż „jedną ręką”.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KCMA-32-500-5A-5VA-1
Nr zam.	2420740000
Wykonanie	Prąd pierwotny: 500 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 5 VA, klasa dokładności: 1
GTIN (EAN)	4050118428889
J. op.	1 Szt.

KCMA-32-500-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	59,2 mm	Szerokość (cale)	2,331 inch
Wysokość	96,4 mm	Wysokość (cale)	3,795 inch
Głębokość	90 mm	Głębokość (cale)	3,543 inch
Masa netto	290 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura magazynowania, min.	-25 °C
Temperatura pracy, max.	50 °C	Temperatura pracy, min.	-5 °C
Temperatura pracy	-5 °C...50 °C	Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C

Dane techniczne

Ciepły prąd znamionowy ciągły $I_{cieplny}$	1,2 x $I_{znam.}$	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Klasa izolacji	E	Napięcie robocze $U_{maks.}$ maks.	0,72 kV

Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	5 VA	Prąd pierwotny	500 A
Prąd wtórny maks.	5 A	klasa dokładności	1

Wymiary przewodów pod napięciem

Przewodnik okrągły	32,5 mm
--------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	instruction sheet german.pdf
--------------------------	--

KCMA-32-500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

