

FAD 1771-WF SL18 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Wraz z rosnącą złożonością obiektów niektóre sterowniki programowalne stają się przestarzałe, a ponadto nieustannie zwiększa się zapotrzebowanie na sygnały wejścia/wyjścia. Dlatego w wielu instalacjach lub obiektach występuje konieczność zastąpienia dotychczasowych sterowników nowymi bez modyfikacji zainstalowanego już okablowania. Dzięki adapterom, wstępnie zmontowanym kablom oraz interfejsom od firmy Weidmüller można łatwo i bezpiecznie zastąpić jeden system PLC innym: użytkownicy mogą zachować dotychczasowe okablowanie obiektowe, przeprowadzić test nowego systemu oraz ograniczyć do minimum czasu przestoju instalacji.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	FAD 1771-WF SL18 M
Nr zam.	2448690000
GTIN (EAN)	4050118462487
J. op.	1 Szt.

FAD 1771-WF SL18 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	269 mm	Długość (cale)	10,591 inch
Szerokość	32 mm	Szerokość (cale)	1,26 inch
Masa netto	10 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	60 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	50 °C	Temperatura pracy, min.	-25 °C
Temperatura pracy	-25...50 °C	Temperatura magazynowania	-40...60 °C

dane przyłącza

przyłącze do PLC	SL 3.5/F 18p złącze
------------------	---------------------

dane znamionowe

prąd maksymalny na kanał	2 A	całkowity prąd znamionowy	6 A
--------------------------	-----	---------------------------	-----

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	napięcie znamionowe	< 250 V AC
kategoria przepięcia	II	stopień zabrudzenia	2
test udarowości	1,2 kVAC		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002584	eClass 6.2	27-14-11-52
eClass 9.0	27-33-02-92	eClass 9.1	27-24-22-92

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Dane projektowe	EPLAN
-----------------	-----------------------

FAD 1771-WF SL18 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

