# THM
# THM MT30X 89/60 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.
• Dostępne są wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach lub tańsze etykiety papierowe.
• Automatyczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wypośrodkowanie druku na każdej etykiecie.

## Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | THM MT30X 89/60 WS |
| Nr zam. | 1498780000 |
| Wykonanie | THM, Oznaczniki urządzeń, 60 x 89 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118308303 |
| J. op. | 1 Szt. |
| Kompatybilna drukarka | 2430920000 2448870000 |

# Karta katalogowa

## THM
## THM MT30X 89/60 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szerokość | 89 mm | Szerokość (cale) | 3,504 inch |
| Wysokość | 60 mm | Wysokość (cale) | 2,362 inch |
| Głębokość | 0,08 mm | Głębokość (cale) | 0,003 inch |
| Masa netto | 900 g | | |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aprobata zgodnie z UL 969 | Tak | Barwny | biały |
| Halogenki | Nie | Ilość na rolkę | 1 000 |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | Klej | Klej akrylanowy |
| Metoda nadruku | termotransfer | Szerokość | 89 mm |
| Wykonanie | samoprzylepny, bezhalogenowy | Zakres temperatury stosowania | -40…150 °C |
| tworzywo | poliester | | |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD |
| Dane projektowe | STEP |

# THM
# THM MT30X 89/60 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rysunki