

THM
THM EL 100 SI 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Identyfikacja dostosowana do indywidualnych wymagań: EL**

Odmiany paskowe znaczników MultiMark sprawiają, że są one ekonomicznie korzystną alternatywą dla konwencjonalnych szyn z wsuwanymi etykietami czy etykiet specjalnych. Dla każdej podanej szerokości oprogramowanie precyzyjnie dobiera długość, aby zapewnić dopasowanie do odpowiednich oznaczników. Ostrze umożliwia docięcie etykiet do wymaganych rozmiarów. Idealne do tworzenia dużych etykiet dla bloków funkcyjnych lub kompletnych bloków zacisków.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM EL 100 SI 30M
Nr zam.	1517270000
Wykonanie	THM, Oznaczniki urządzeń, 100, srebrny
GTIN (EAN)	4050118325119
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

THM
THM EL 100 SI 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	30 000 mm	Długość (cale)	1 181,1 inch
Wysokość	100 mm	Wysokość (cale)	3,937 inch
Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	503 g		

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Tak	Barwny	srebrny
Długość	30 000 mm	Halogenki	Nie
Ilość na arkusz	1	Ilość na rolkę	1
Klasa palności wg UL 94	V-0	Klej	Klej akrylanowy
Metoda nadruku	termotransfer	Wykonanie	Ciągłe, samoprzylepny
Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C	tworzywo	poliester

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------


Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
-----------------	-----------------------

THM
THM EL 100 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki



THM
THM EL 100 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

