

**końcówka kablowa  
KQN-M10/-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje  
użytkownikom stałą, długoterminową jakość  
połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	KQN-M10/-2,5
Nr zam.	<a href="#">1493930000</a>
Wykonanie	końcówka kablowa, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303841
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa  
KQN-M10/-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Ciężar	0,19 g	Masa netto	1,9 g
--------	--------	------------	-------

**Łączniki**

Długość połączenia (l)	20 mm	Długość trzonu (a)	5 mm
Otwór	M10	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	izolacja	element niedostępny
Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	10,5 mm	Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	2,3 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	18 mm		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001052	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-04	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">EPLAN</a>

**końcówka kablowa**  
**KQN-M10/-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

