

**SlimFix
SFX-DT 11/60 MM BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Wysoko elastyczne: SFX**

Oznaczniki SFX są stosowane przez użytkowników, którzy wolą klasyczne rozwiązania z opaską kablową. Kable nie zawsze są prowadzone w linii prostej. Dlatego oznaczniki SFX są wytwarzane z bardzo elastycznego poliuretanu. Oznacznik dopasowuje się do krzywizny kabla i daje się łatwo zamknąć.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SFX-DT 11/60 MM BL
Nr zam.	2621480000
Wykonanie	SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - , 60 x 13 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4050118625561
J. op.	1 000 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000

SlimFix
SFX-DT 11/60 MM BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	13 mm	Szerokość (cale)	0,512 inch
Wysokość	60 mm	Wysokość (cale)	2,362 inch
Masa netto	0,001 g		

Dane ogólne

Barwny	niebieski	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	HB	Szerokość	13 mm
Wielkość pola opisowego	10.5 x 44 mm	Wykonanie	bezhalogenowy
Zakres temperatury stosowania	-30...65 °C	tworzywo	polietylen

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Zewnętrzna średnica przewodu	7 -
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	7 mm		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

SlimFix SFX-DT 11/60 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

