



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Tłok toaletowy

Nr zamówienia 3394188



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest wysokociśnieniowy tłok toaletowy. Służy do udrażniania zatkanych rur w toaletach, umywalkach, zlewach kuchennych i innych rurach.

Użycie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować dodatkowe zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Tłok toaletowy
- Korek zlewu
- Korek odpływu w podłodze
- Konwerter
- Korek umywalki
- Zatyczka do toalety
- Uchwyt korpusu głównego
- Gumowa podstawa
- Odłączany popychacz
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie znajdują się następujące symbole lub zostały one użyte w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko pracy

- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chroń produkt przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, parą i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użyć produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,

- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Produkt

- Jeśli produkt jest używany do usuwania niedrożności w toalecie, musi być ustawiony pod kątem 45° w stosunku do ściany toalety, aby zoptymalizować uszczelnienie i zapobiec rozpryskiwaniu się wody.
- Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy kierować strumienia ciśnienia w stronę ust, nosa, uszu lub oczu.
- W przypadku korzystania z produktu przez osoby niepełnoletnie należy zapewnić nadzór i pomoc rodziców.
- Jeśli toaleta jest częściowo niedrożna, należy dodać więcej papieru toaletowego, aby całkowicie ją zatkać i uzyskać lepsze rezultaty.
- Zanurz dyszę produktu całkowicie w stojącej wodzie, aby zmaksymalizować skuteczność.
- Podczas używania produktu do udrażniania toalety zaleca się przykrycie jej folią, aby uniknąć rozpryskiwania.
- Aby zapobiec uszkodzeniom, ogranicz użycie do nie więcej niż 10 razy. Przed ponownym użyciem pozostaw produkt do wyschnięcia przez co najmniej 30 minut.
- Jeśli na umywalce z przelewem używany jest tłok wysokociśnieniowy, należy uszczelnić otwór przelewowy wilgotną szmatką lub taśmą, aby zapewnić użycie maksymalnego ciśnienia do usunięcia przeszkody i zapobiec rozpryskiwaniu się wody podczas usuwania przeszkody.

6 Przegląd produktu



- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 Odłączany popychacz | 5 Korek zlewu | 9 Konwerter |
| 2 Tłok toaletowy | 6 Korek odpływu w podłodze | 10 Zatyczka do toalety |
| 3 Barometr | 7 Korek umywalki | 11 Gumowa podstawa |
| 4 Przycisk zwalniania powietrza | 8 Uchwyt korpusu głównego | |

7 Obsługa

- W starych domach ze starzejącymi się rurami należy wielokrotnie pogłębić system za pomocą niższego ciśnienia powietrza, aby uniknąć uszkodzeń.

1. Wybierz odpowiedni dodatek w zależności od wymaganego zastosowania:

Dodatek	Zastosowanie
 Korek zlewu	■ Pasuje do tłoków toaletowych w odpływach zlewów kuchennych, zapewniając bezpieczne uszczelnienie.
 Korek odpływu w podłodze	■ Łączy się z tłokiem toaletowym w celu uszczelnienia odpływów w podłodze.
 Korek umywalki	■ Przystosowuje tłok toaletowy do odpływów umywalkowych lub zlewowych w łazience.
 Zatyczka do toalety	■ Mocowany do tłoka toaletowego w celu dokładnego uszczelnienia odpływów toaletowych.



Konwerter

- Łączy tłok toaletowy z różnymi korkami w celu zapewnienia kompatybilności z różnymi typami odpływów.
- Zapewnia bezpieczne dopasowanie w celu zachowania ciśnienia podczas użytkowania z różnymi wtyczkami.

- Przymocuj odłączany popychacz (1) do górnej części tłoka toaletowego (2).
- Przymocuj gumową podstawę (11) do dolnej części tłoka toaletowego (2).
- Stań na gumowej podstawie (11) i stabilnie trzymaj tłok toaletowy (2) w pozycji pionowej.
- Pociągnij odłączany popychacz (1) w górę i w dół, aby wytworzyć ciśnienie powietrza. Zalecane ciśnienie powietrza znajdziesz w odpowiednim rozdziale (zob. „Dane techniczne”).
→ Wytworzone ciśnienie powietrza jest wyświetlane na barometrze (3).
- Odłącz gumową podstawę (11) z tłoka toalety (2).
- Przymocuj wybrany dodatek do dolnej części tłoka toaletowego (2).
- Umieść tłok toaletowy (2) nad otworem odpływowym, upewniając się, że korek jest szczelnie włożony.
- Naciśnij przycisk zwalniania powietrza (4), aby zwolnić ciśnienie do odpływu.
- Wymij tłok toaletowy (2) z otworu odpływowego i sprawdź, czy niedrożność została usunięta. W razie potrzeby dodaj więcej wody i sprawdź odpływ. W razie konieczności wykonaj te czynności kilka razy.

8 Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Produkt nie tworzy uszczelnienia w odpływie.	Dodatek nie jest prawidłowo przymocowany do produktu.	Odłącz i ponownie zamocuj dodatek.
Podczas korzystania z odłączanego popychacza nie powstaje ciśnienie.	Odłączany popychacz nie jest prawidłowo zamocowany lub obecny jest wyciek spowodowany uszkodzeniem gumowej podstawy.	Sprawdź i ponownie pewnie zamocuj odłączany popychacz.
Niedrożność nie została po pierwszym użyciu usunięta.	Niedrożność jest poważna.	W razie konieczności wykonaj te czynności kilka razy.

9 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkadzają one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Przed czyszczeniem należy zwolnić całe ciśnienie z produktu.

- Odłącz od produktu wszystkie dodatki.
- Czyść produkt i dodatki wilgotną szmatką.

10 Dane techniczne

10.1 Zalecane ciśnienie powietrza

Umywalka	2 do 3 bar
Zlew	3 do 4 bar
Toaleta	4 do 5 bar
Odpływ w podłodze	5 do 6 bar
Maksymalne ciśnienie powietrza	8 bar

10.2 Inne

Wymiary (szer. x dł. x wys.)	8 x 27 x 34 cm
Waga	ok. 1,05 kg