



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Produktem jest bezprzewodowy system do prezentacji.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Produkt
- Instrukcja obsługi

4 Ograniczenia użytkowania adaptera bezprzewodowego (w paśmie 5 GHz)

W następujących krajach obowiązują ograniczenia dotyczące użytkowania produktu:

									
BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR
HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT
PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI
CH	TR								

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

5 Opis symboli



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

6.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

6.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.


6.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.

6.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

7 Przegląd produktu i obsługa



1. Podłącz źródła wideo (np. laptopy, smartfony i inne urządzenia obsługujące USB-C® DisplayPort (tryb zmienny DP))
2. Przycisk funkcyjny:
 - naciśnięcie 1x: rozpoczęcie/zakończenie przesyłania obrazu na ekran główny.
 - naciśnięcie 2x: rozpoczęcie/zakończenie przesyłania obrazu na drugi ekran.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie: włączenie/wyłączenie podzielonego ekranu na ekranie głównym.
3. Port USB-C®: podłącz do zewnętrznego źródła zasilania, aby zasilić źródło sygnału wideo.
4. Lampka kontrolna LED (patrz tabela poniżej).

Kolor	Stan	Opis
Czerwona	Miga	Nadajnik uruchamia się
Czerwona	Miga	Wyszukiwanie odbiornika
Niebieska	Miga	Oczekiwanie na połączenie
Niebieska	Światło stałe	Podłączone i gotowe do prezentacji
Fioletowa	Miga	Brak sygnału wejściowego wideo

8 Dodawanie dodatkowych odbiorników

Warunki wstępne:

- ✓ *Port USB-C Obsługa Thunderbolt™ 3 lub DisplayPort (tryb zmienny DP)

1. Podłącz nadajnik do portu USB-C® komputera.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 8 sekund, aż logo zacznie szybko migać na czerwono.
3. Odczekaj około 15 sekund, aż logo zacznie migać na niebiesko.

→ Sparowano dodatkowy odbiornik

9 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Odłączyć produkt od zasilacza.
2. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

10 Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Proszę wprowadzić numer produktu w pole wyszukiwania; następnie można ściągnąć deklarację zgodności UE w dostępnych językach.

11 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużyłym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

12 Dane techniczne

12.1 Produkt

Wejście	5 V/DC 1 A przez USB-C®
Port wyświetlacza	1,2
HDCP	1,4
Rozdzielczość wejściowa	3840x2160 przy 30 fps; 1080p przy 24/30/60 fps, 1080i przy 50/60 fps; 720p przy 30/60 fps; 480p przy 60 fps
Format audio	Stereo, 16-bitowy 48 KHz
Opóźnienie	ok. 100 ms (1080p przy 60 fps)
Zabezpieczenia	Szyfrowanie AES 128-bitowe
Szerokość pasma	20 MHz, 40 MHz, 80 Mhz
Anteny	3dBi
Warunki pracy.....	od 0°C do +40°C, 10–80% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	od -10°C do +60°C, 5–90% wilg. wzg. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.).....	35,43 x 189,36 x 15,6 mm
Waga	56,1 g

12.2 Wi-Fi (5 GHz)

Częstotliwość transmisji	5,150–5,250 GHz 5,725–5,850 GHz
Moc transmisji.....	20 dBm
Zasięg transmisji.....	maks. 20 m
Rodzaj modulacji	OFDM
Antena	3 dBi, duplex

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3443392_V1_1225_dh_mh_pl 9007201706795915 I2/O1 en