



PL Instrukcja montażu

Regał do dużych obciążeń 160 kg

Nr zamówienia 3521757

1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępować zgodnie z instrukcjami ze strony internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do przechowywania przedmiotów o masie 160 kg na każdą półkę. Półki można montować na różnych wysokościach.

Produkt przeznaczony jest tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie wolno przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użycie może powodować zagrożenia, takie jak obrażenia ciała. Dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt przekazywać innym osobom tylko wraz z tą instrukcją montażu.

Produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Opis symboli



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

4 Wskazówki bezpieczeństwa



Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- W przypadku przenoszenia ciężkich elementów należy poprosić drugą osobę o pomoc, aby uniknąć obrażeń ciała (np. kontuzji pleców).
- Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że wszystkie elementy są kompletne. Nie przystępować do montażu, jeżeli w opakowaniu brakuje jakichś elementów.
- Podczas montażu zachować szczególną ostrożność. Produkt ma ostre narożniki, które mogą spowodować obrażenia ciała. Istnieje również ryzyko przycięcia palców.
- Wykonywać tylko czynności wymagane do montażu. Nigdy nie podejmować prób modyfikacji lub naprawy produktu. Nie wprowadzać modyfikacji.
- Montaż wykonywać bardzo dokładnie i ostrożnie. Nieprawidłowy montaż może spowodować szkody materialne. Istnieje również ryzyko obrażeń ciała.
- Nie przeciążaj produktu. Przestrzegać danych w rozdziale „Dane techniczne”.
- Rozłożyć obciążenie produktu równomiernie.
- Zawsze przestrzegać maksymalnego obciążenia podłoża.
- Produkt należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Nie wspinać się na produkt jak na drabinę.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić działanie produktu.
- W razie wątpliwości nie montować produktu samodzielnie, ale zlecić to zadanie wykwalifikowanej osobie.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- W razie wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub montażu produktu należy zasięgnąć porady osoby doświadczonej.

- Prace konserwacyjne, modyfikacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie w specjalistycznym zakładzie.
- W razie pytań, na które nie można znaleźć odpowiedzi w tej instrukcji montażu, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.

5 Instalacja

- Instalacja wymaga 2 silnych osób dorosłych.
- Odnieść się do ilustracji w niniejszej instrukcji montażu.
- Użyć następujących dodatkowych akcesoriów:
 - Rękawice montażowe
 - Młotek gumowy
- Przymocuj regał do ściany, aby zapobiec jego przewróceniu się i spowodowaniu obrażeń.
- Użyj regulowanych nóżek, aby wypoziomować półkę na lekko nierównych powierzchniach. Półka nie jest przeznaczona do stania na pochyłych lub bardzo nierównych powierzchniach.
- Przed regulacją upewnij się, że wszystkie nóżki są całkowicie wkręcone.
- Nie wysuwaj regulowanych nóżek na więcej niż 15 mm, aby uniknąć ich złamania lub zmniejszenia stabilności.
- Jeśli używasz młotka, lekko uderz. Nie wbijaj, aby zapobiec uszkodzeniu.

6 Załadowywanie regału

- Upewnij się, że stojak stoi na twardym podłożu.
- Przed obciążeniem półki upewnij się, że wszystkie połączenia i złącza są dobrze dokręcone.
- Załaduj ciężkie przedmioty na dole, aby zapewnić stabilność.
- Nigdy nie przeciążaj półek.

7 Czyszczenie i pielęgnacja

- Pod żadnym pozorem nie wolno używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych, ponieważ mogą przenikać przez obudowę lub ograniczać funkcjonalność produktu.
- Do czyszczenia używać suchej, miękkiej i czystej szmatki.

8 Utylizacja

Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

9 Dane techniczne


Nośność.....	160 kg na półkę
Materiał.....	Stal + PVC
Średnica rurki	Ø 22,2 mm (grubość ściany 0,8 mm)
Średnica przewodu.....	4,5/3,4/2,3 mm
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	900 x 1815 x 400 mm
Waga	ok. 11,1 kg





TOOLCRAFT

Nr zamówienia 3521757


1





2



3



4



5

