

SIVACON, Control panel Empty enclosure, according to IEC 62208, IP55, H: 2200 mm, W: 600 mm, T: 400 mm



| Versão | |
|--|---------------------------------|
| Nome da marca do produto | SIVACON |
| Designação do produto | Carcaça armário de distribuição |
| Execução do produto | conforme CEI 62208 |
| Execução da superfície | Revestido a pó |
| Execução do produto / Execução CEM | Não |
| Classe de protecção | |
| Classe de protecção IP | IP55 |
| Classe de protecção dos meios de produção | Classe de protecção 1 |
| Adequação | |
| Aptidão para montagem / para medições métricas | Sim |
| Aptidão para integração | |
| • Instalação de superfície | Sim |
| • Instalação de encastrar | Não |
| Aptidão para utilização / para uso exterior | Não |
| Aparência | |
| Código da cor RAL | RAL 7035 |
| Cor | cinzento claro |

| Detalhes do produto | |
|---|--|
| Componente do produto | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Porta de ventilação • Placa de montagem • Porta traseira • Porta transparente • placa de montagem ajustável em profundidade | <p>Não</p> <p>Sim</p> <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Sim</p> |
| Característica do produto / da caixa / caixa empilhável | Não |

| Número | |
|--------------------|---|
| Número de cadeados | 0 |
| Número de portas | 1 |

| Projeto mecânico | |
|--|----------------------------------|
| Altura | 2 200 mm |
| Largura | 600 mm |
| Profundidade | 400 mm |
| Tipo de fixação | |
| <ul style="list-style-type: none"> • montagem de 19 polegadas • Montagem no chão • Montagem na parede | <p>Não</p> <p>Sim</p> <p>Não</p> |
| Peso líquido | 131,46 kg |
| material | aço |

| Certificados | |
|--|--------------------|
| Indicadores de referência | |
| <ul style="list-style-type: none"> • segundo a DIN EN 61346-2 • segundo a IEC 81346-2:2009 | <p>U</p> <p>UC</p> |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | Special Test Certificate | Miscellaneous |



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8MF1264-3BS5>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MF1264-3BS5>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1264-3BS5



