

📄 Instrukcje bezpieczeństwa

Uchwyt na monitor z koncentratorem wieloportowym

Nr zamówienia: 2623285 (SP-MM-800)

Nr zamówienia: 2623286 (SP-MM-600)

Nr zamówienia: 2626619 (SP-MM-810)

Nr zamówienia: 2626620 (SP-MM-820)

Nr zamówienia: 2626621 (SP-MM-830)



1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

W zależności od modelu, produkt jest uchwytem na jeden lub dwa monitory z wbudowanym koncentratorem wieloportowym. Mocuje się go do stołu za pomocą zacisku.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar, porażenia prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

2 Zawartość zestawu

- Produkt
- Instrukcja obsługi

3 Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie na www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chronić urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie włączaj produktu po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego otoczenia. Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. Przed użyciem odczekaj, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

5.6 Miejsce montażu

- Wybieraj takie miejsca montażu uchwytu na monitor i dołączonych akcesoriów, które ułatwiają bezpieczne i ergonomiczne użytkowanie.

5.7 Czynności do wykonania przed złożeniem i montażem

- Przed przystąpieniem do montażu uchwytu na monitor i akcesoriów upewnij się, czy zawartość dostawy jest kompletna. Nie rozpoczynaj składania produktu, jeśli brakuje jakiegokolwiek części.
- Unikaj uszkodzenia monitora. Aby dowiedzieć się, jak i gdzie przymocować uchwyt lub mocowanie monitora, zapoznaj się z instrukcją producenta do niego dołączoną.
- Obchodź się ostrożnie z monitorem i ekranem. Zawsze układaj monitor płasko na podkładce lub szmatce, aby chronić powierzchnię stołu i monitor przed uszkodzeniem.

5.8 Do stawiania na stole

Jeśli montujesz uchwyt na monitor na stole:

- Uchwyt na monitor należy przymocować wyłącznie do wystarczająco stabilnego, poziomego blatu stołu. Stoły wykonane z płyt szklanych, ceramicznych, kamiennych lub cienkich płyt z włókien drewnianych pokrytych tworzywem sztucznym, pod żadnym pozorem nie nadają się do mocowania uchwytu. Ponadto nie wolno mocować uchwytu monitora do półek lub podobnych niestabilnych lub niepewnych powierzchni.
- Zamocuj uchwyt na monitor tylko w odpowiednim do tego celu miejscu na blacie stołu. Weź pod uwagę znaczne działanie dźwigni!
- Ciężar monitora i uchwytu na monitor, jak również jego stała pozycja i znaczne działanie dźwigni mogą pozostawić ślady nacisku na blacie stołu. Z tego powodu nie zalecamy montowania go na meblach szczególnie wartościowych!
- Ze względów bezpieczeństwa uchwyt na monitor i przymocowany do niego monitor powinny znajdować się wyłącznie nad powierzchnią stołu. Konstrukcja wielu uchwytów na monitor sprawia, że ramię na monitor nie może być umieszczone nigdzie indziej niż nad powierzchnią stołu. Istnieje również niebezpieczeństwo, że w pewnych okolicznościach może się on przewrócić!
- Upewnij się, że uchwyt na monitor jest bezpiecznie przymocowany do blatu stołu. W przeciwnym razie może zsunąć się z blatu stołu podczas przenoszenia monitora wraz z uchwytem. Oprócz szkód materialnych, stwarza to niebezpieczeństwo obrażeń ciała!

5.9 Konserwacja

- Regulacja położenia monitora może z czasem spowodować poluzowanie się śrub. Od czasu do czasu sprawdzaj wszystkie połączenia śrubowe.

6 Rozwiązywanie problemów

Uwagi:

Po podłączeniu wyjścia wyświetlacza USB-C® do wejścia wyświetlacza HDMI może wystąpić przerywane migotanie trwające do 1 minuty.

Nie spowoduje to uszkodzenia koncentratora ani podłączonego wyświetlacza.

Problem	Możliwe przyczyny	Sugestie
Niebieski ekran lub brak wyświetlania obrazu po podłączeniu monitorów.	Nieprawidłowy typ portu USB-C®	Upewnij się, że port USB-C® w urządzeniu głównym obsługuje wyjście wideo
	Zbyt luźno podłączone przewody	Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone
	Nieprawidłowy typ przewodu lub wadliwy przewód	Spróbuj wymienić przewód, użyj standardowego przewodu HDMI
Wyświetlany obraz migocze po podłączeniu przez HDMI	Nieprawidłowe częstotliwości odświeżania	Sprawdź, czy częstotliwość odświeżania urządzenia głównego odpowiada częstotliwości obsługiwanej przez koncentrator
	Słaby sygnał	Upewnij się, że długość przewodu HDMI wynosi mniej niż 3 metry

7 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Odłączyć produkt od zasilacza.
2. Czyścić urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

8 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

9 Dane techniczne

9.1 Płyta podstawy (koncentrator wieloportowy)

Nr zamówienia:	2623285	2623286	2626619	2626620	2626621
Model nr:	SP-MM-800	SP-MM-600	SP-MM-810	SP-MM-820	SP-MM-830
Przelotka*	10 – 45 mm	10 – 45 mm	10 – 48 mm	10 – 48 mm	10 – 48 mm
Zacisk w kształcie C*	10 – 50 mm	10 – 50 mm	10 – 85 mm	10 – 85 mm	10 – 85 mm
Wejście znamionowe	5–20 V/DC, maks. 5 A				
Warunki pracy	od 0 do 40°C				
Warunki przechowywania	20–85% wilg. wzgl.				

*Niniejsze wartości wskazują minimalną/maksymalną grubość stołu, do której można doposażyć przelotkę i zacisk.

9.2 Ramię na monitor

Nr zamówienia:	2623285	2623286	2626619	2626620	2626621
Model nr:	SP-MM-800	SP-MM-600	SP-MM-810	SP-MM-820	SP-MM-830
Wytrzymałość na jeden monitor	maks. 9 kg	maks. 9 kg	maks. 15 kg	maks. 8 kg	maks. 15 kg
Rozmiar monitora	43,2 – 81,3 cm	43,2 – 81,3 cm	43,2 – 88,9 cm	43,2 – 81,3 cm	43,2 – 88,9 cm

9.3 Informacje ogólne

Nr zamówienia:	2623285	2623286	2626619	2626620	2626621
Model nr:	SP-MM-800	SP-MM-600	SP-MM-810	SP-MM-820	SP-MM-830
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	102 x 12 x 56 cm	12 x 52 x 56 cm	58 x 12 x 75 cm	83 x 73 x 76 cm	13 x 75 x 113 cm
Waga*	4,26 kg	2,20 kg	5,30 kg	7,21 kg	8,46 kg

*Waga dotyczy tylko ramienia na monitor i koncentratora.

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2623285, 2623286, 2626619, 2626620, 2626621_V2_1222_dh_ss_pl 722618507 I1/O2 en