



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest inteligentny przycisk / przełącznik ZigBee. Jest on przeznaczony do zdalnego sterowania tradycyjnymi urządzeniami, takimi jak włączniki lamp, wentylatory, dzwonki do drzwi czy telewizory.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie używać na zewnątrz. W każdym przypadku należy unikać kontaktu z wilgocią.

Użycie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Przycisk/przełącznik
- Dwustronna taśma samoprzylepna (4x)
- Naciskacze (6x)
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie znajdują się następujące symbole lub zostały one użyte w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

5 Wskazówki bezpieczeństwa



Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko pracy

- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chroń przed wysokimi temperaturami, silnymi wstrząsami, gazami palnymi, parą i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nigdy nie używaj urządzenia w bezpośredniej bliskości silnego pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, anten nadajników lub generatorów wysokiej częstotliwości. Może to uniemożliwić prawidłowe działanie produktu.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Baterie pastylkowe (guzikowe)

! OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIECIA!

Baterie pastylkowe (guzikowe) są małe i stanowią poważne zagrożenie w przypadku połknięcia.


W przypadku połknięcia bateria może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Nowe i zużyte baterie zawsze trzymaj z dala od dzieci.

Jeśli podejrzewasz, że bateria została połknięta lub znajduje się w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.

- Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów.
- Wyjmij baterię z produktu, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy czas, aby uniknąć wylania się elektrolitu. W przypadku nieszczelności lub uszkodzenia baterii ich kontakt ze skórą może spowodować oparzenie kwasem, dlatego należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie wolno pozostawiać baterii bez nadzoru, ponieważ istnieje ryzyko połknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta domowe.
- Nie wolno otwierać baterii, zwierać ich złączy ani wrzucać do ognia. Nie wolno ponownie ładować baterii jednorazowych. Ryzyko wybuchu!

6 Przegląd produktu



- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 Przycisk on/off | 4 Naciskacz B (do przycisków) | 6 Przycisk łączenia |
| 2 Instalowanie naciskaczy | 5 Naciskacz C (do przełączników) | 7 Dioda LED |
| 3 Naciskacz A (do przycisków) | | 8 Pokrywa komory baterii |

7 Wprowadzenie


7.1 Instalowanie aplikacji

Odwiedź sklep APP Store/Google Play, aby pobrać kompatybilne aplikacje:

- Tuya Smart
- Smart Life – Smart Living

7.2 Zasilanie produktu

Jeśli w aplikacji pojawi się alarm niskiego poziomu naładowania baterii, wymień baterię.




1. Otwórz pokrywę komory baterii (8) i zdejmij arkusz izolacyjny.
2. Zamknij pokrywę komory baterii (8).

7.3 Parowanie produktu

Istnieją 2 różne sposoby łączenia:

- Za pomocą bramki: Produktem można sterować zdalnie i udostępniać go dodatkowym użytkownikom.
- Bez bramki: Produktem może sterować jeden użytkownik w sieci lokalnej.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk łączenia (6) przez 5 sekund, aż zacznie migać dioda LED (7).




- Aby połączyć produkt z pomocą bramki:
 - Otwórz aplikację, wejdź na stronę główną bramki i dotknij **Search new device**.
 - Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć produkt z bramką.
- Aby połączyć produkt bez pomocy bramki:
 - W prawym górnym rogu aplikacji dotknij + i wybierz **Add Device**. Produkt zostanie wykryty automatycznie.
 - Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć produkt z telefonem komórkowym.
- Oczekaj kilka sekund. Produkt został pomyślnie dodany i można zmienić jego nazwę.
- Dotknij **Done**, aby zakończyć konfigurowanie.

7.4 Montaż produktu


Użyj dwustronnej taśmy klejącej, aby połączyć naciskacz C (5) z przełącznikiem.

- Włóż naciskacz do gniazda naciskacza (2):
 - Naciskacze A (3) i B (4): Do przycisków
 - Naciskacz C (5): Do przełączników
- Użyj dwustronnej taśmy samoprzylepnej, aby zamocować produkt w żądanym położeniu.




7.5 Konfiguracja w aplikacji

- Otwórz aplikację i wybierz produkt.
- Dotknij opcji **Setting**, aby przejść do strony ustawień.



7.6 Ustawianie trybu pracy


- Dotknij opcji **Mode** i wybierz **Button** lub **Switch**.
- Ustawienie ruchu w górę: Wyreguluj górne położenie naciskacza.
- Ustawienie ruchu w dół: Wyreguluj dolne położenie naciskacza.
- Przełączanie ustawień stanu wyświetlania: Dotknij **Switching display status**, aby zmienić włączanie/wyłączanie wyświetlacza zgodnie z aktualnym położeniem przycisku/przełącznika.



8 Obsługa

8.1 Włączanie/wyłączanie

- Naciśnij przycisk on/off (1), aby włączyć/wyłączyć produkt.
- Alternatywnie, do włączania/wyłączania produktu możesz użyć aplikacji.



9 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkadzają one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

1. Odłącz produkt od źródła zasilania.
2. Produkt czyść suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

10 Utylizacja

10.1 Produkt



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

10.2 Baterie/akumulatory

Należy wyjąć włożone baterie/akumulatory i utylizować je oddzielnie od produktu. Użytkownik końcowy jest prawnie (rozporządzenie w sprawie baterii) zobowiązany do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów; utylizacja z odpadami gospodarstwa domowego jest zakazana.



Baterie/akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone zamieszczonym obok symbolem, który wskazuje na zakaz ich utylizacji z odpadami gospodarstwa domowego. Oznaczenia metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenia znajdują się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną kosza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie/akumulatory można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiorczych, do sklepów producenta lub we wszystkich punktach, gdzie sprzedawane są baterie. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Przed utylizacją należy całkowicie zakryć odsłonięte styki baterii/akumulatorów kawałkiem taśmy klejącej, aby zapobiec zwarciom. Nawet jeśli baterie/akumulatory są rozładowane, zawarta w nich energia szczątkowa może być niebezpieczna w przypadku zwarcia (rozerwanie, silne nagrzanie, pożar, eksplozja).

11 Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Proszę wprowadzić numer produktu w pole wyszukiwania; następnie można ściągnąć deklarację zgodności UE w dostępnych językach.

12 Dane techniczne

12.1 Produkt

Zasilanie 1 bateria 3V CR2
Zasięg ruchu maks. 11 mm
Żywotność baterii ok. 6 miesięcy (przy wyzwalaniu 10 razy dziennie)

12.2 ZigBee

Częstotliwość ZigBee 2,4 GHz
Norma ZigBee IEEE 802.15.4
Zakres częstotliwości ZigBee od 2405 do 2480 MHz
Moc transmisji ZigBee ≤ 10 dBm
Zasięg ZigBee maks. 90 m (na otwartej przestrzeni)

12.3 Warunki otoczenia

Warunki pracy/przechowywania ... od -10°C do +50°C, 0 – 95% wilg. wzgl.

12.4 Inne

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 38 x 38 x 38 mm
Waga (wraz z baterią) ok. 45 g