



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz towarzyszące instrukcje należy dokładnie przeczytać i przechować je w bezpiecznym miejscu. Produkt należy udostępnić stronom trzecim wraz z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz wszelkimi towarzyszącymi instrukcjami.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Opis symboli



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać niniejszy dokument oraz towarzyszącą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

4.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

4.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

4.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.

4.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

4.5 Powierzchnia montażowa

- Nieodpowiednie powierzchnie montażowe mogą spowodować spadnięcie uchwytu i poważne obrażenia ciała. Powierzchnia montażowa musi być w stanie utrzymać łączny ciężar uchwytu i zainstalowanego na nim monitora. Jeśli masz wątpliwości, przed montażem zasięgnij porady fachowca.

4.6 Materiały montażowe

- Nieodpowiednie materiały montażowe mogą spowodować spadnięcie uchwytu i poważne obrażenia ciała. Wybierz materiały montażowe (np. wkręty i kołki) odpowiednie do materiału, z którego wykonana jest ściana (np. beton).

4.7 Wiercenie



Podczas przebijania powierzchni np. wierząc lub wkładając łączniki, uważaj, aby nie uszkodzić żadnych kabli lub rur. Nieuważne przewiercenie kabli elektrycznych może prowadzić do zagrażającego życiu porażenia prądem!

4.8 Montaż

- Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że wszystkie elementy są kompletne. Nie przystępować do montażu, jeżeli w opakowaniu brakuje jakichś elementów.
- Spadające monitory lub elementy mocowania mogą spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne. Zachowaj pełne skupienie podczas montażu produktu.
- Przestrzegaj maksymalnej dopuszczalnej masy monitora podanej w dokumentacji produktu. Przeciążenie może doprowadzić do zerwania połączeń mocowania i spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.
- Przed przystąpieniem do montażu sprawdź, czy z tyłu monitora dostępne są odpowiednie opcje montażu.
- W zależności od rozmiaru i konstrukcji monitora, przy montażu może być potrzebna pomoc drugiej osoby. Osoba ta może podczas montażu trzymać monitor nieruchomo.
- Wykonaj tylko niezbędne prace montażowe. Nie wolno demontować, modyfikować ani naprawiać elementów mocowania.
- Do zamocowania monitora użyj śrub o odpowiednim typie gwintu i długości. Zbyt krótkie śruby spowodują, że połączenia mocowania będą niepewne. Zbyt długie śruby mogą spowodować uszkodzenie monitora. Śruby należy wkręcić w gwintowane otwory w monitorze, wykonując co najmniej 5 pełnych obrotów o 360°. Kup odpowiednie śruby w specjalistycznym sklepie.
- Nie używaj siły podczas dokręcania śrub. Inaczej monitor może ulec zniszczeniu, co prowadzi do utraty rękojmi/gwarancji!
- Ułóż kable monitora w taki sposób, aby nie były przycięte lub zgięte.

4.9 Konserwacja

- Regulacja położenia elementów może z czasem spowodować poluzowanie się śrub i połączeń. Od czasu do czasu sprawdzaj wszystkie mocowania.

5 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

6 Dane techniczne

Wymiary telewizora	81,30 – 254 cm (32 – 100")
Waga telewizora	maks. 75 kg
Warunki pracy/przechowywania	od -5°C do +40°C, 1–80% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Waga (ok.)	0,24 kg (bez akcesoriów)