


UNDERCABINET LINEAFLEX SENSOR




	EAN	W	lm light source	lm output	K	(°C)	V~	mA	Hz	DF	PF	▽ (°)	
UCABINET LINEAFLEX 360 5.3WCCTDIMST	4099854628160	5.3	500	380	2700/ 4000	-20... +40	220-240	48	50/ 60	≥0.5	≥0.5	120	10000
UCABINET LINEAFLEX 360 4.2WCCTDIMEX	4099854628184	4.2	500	380	2700/ 4000	-20... +40	DC24V	175	-	-	1	120	10000
UCABINET LINEAFLEX 540 8.5WCCTDIMST	4099854628207	8.5	850	620	2700/ 4000	-20... +40	220-240	68	50/ 60	≥0.5	≥0.5	120	10000
UCABINET LINEAFLEX 540 7W CCT DIMEX	4099854628221	7	850	620	2700/ 4000	-20... +40	DC24V	292	-	-	1	120	10000
UCABINET LINEAFLEX COR 0.88W CCTDIM	4099854628245	0.88	106	40	2700/ 4000	-20... +40	DC24V	37	-	-	1	120	10000


UNDERCABINET LINEAFLEX SENSOR









	L	W	H
4099854628160	360	90	12
4099854628184	360	90	12
4099854628207	540	90	12
4099854628221	540	90	12
4099854628245	90	90	12






2




3





OR

4



5







max. 3x
UCABINET LINEAFLEX 540




1x 4099854628207 **2x** 4099854628221 **2x** 4099854628245




max. 4x
UCABINET LINEAFLEX 360




1x 4099854628160 **3x** 4099854628184 **1x** 4099854628245




6



UNDERCABINET LINEAFLEX SENSOR





	EAN	n	LED	QR code	ENERG * X =
UCABINET LINEAFLEX 360 5.3WCCTDIMST	4099854628160	1	AC83842		E
UCABINET LINEAFLEX 360 4.2WCCTDIMEX	4099854628184	1	AC83842		E
UCABINET LINEAFLEX 540 8.5WCCTDIMST	4099854628207	1	AC83843		E
UCABINET LINEAFLEX 540 7W CCT DIMEX	4099854628221	1	AC83843		E
UCABINET LINEAFLEX COR 0.88W CCTDIM	4099854628245	1	AC83844		E

** (D) Referenzkontrolleinstellung (F) Réglage de la commande de référence (I) Impostazione controllo di riferimento (E) Configuración de control de referencia (P) Configuração de controlo de referência (GR) Ρύθμιση χειρισμού αναφοράς (NL) Referentiebesturingsinstelling (S) Inställning för referenskontroll (FIN) Vertailuasetus (N) Referansekontrollinnstilling (DK) Referencekontrolindstilling (CZ) Nastavení referenčního ovládání (H) Referencia vezérlés beállítása (PL) Ustawienie kontroli wartości odniesienia (SK) Nastavenie referenčného ovládania (SLO) Nastavitev referenčnega nadzora (TR) Referans kontrol ayarı (HR) Referentna kontrolna postavka (RO) Setare control de referință (BG) Настройка на референтния контрол (EE) Võrdluskontrolli seadistus (LT) Etaloninio valdymo nustatymas (LV) Atsauces vadības iestatījums (HR) Postavka kontrole reference (UA) Налаштування еталонного контролю

* (D) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. (GB) This product contains a light source of energy efficiency class <X>. (F) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. (I) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. (E) Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. (P) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. (GR) Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. (NL) Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. (S) Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. (FIN) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. (N) Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. (DK) Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. (CZ) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. (BG) Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). (H) Ez a termék egy <X> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. (PL) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. (SK) Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. (SLO) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitost <X>. (TR) Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. (HR) Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. (RO) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. (BG) Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. (EST) Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. (LT) Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. (LV) Šī s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. (SRB) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. (UA) Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. (KZ) Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

** (D) Sie benötigen ein Basisprodukt (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Erweiterung verwenden zu können: (F) Éclairage chaud. Éclairage froid. À intensité réglable. Extension. Vous avez besoin d'un produit de base (non inclus) pour utiliser l'extension : (I) Luce calda. Luce fredda. Dimmerabile. Estensione. C'è bisogno di un prodotto di base (non incluso) per poter usare l'estensione:. Prodotto in Cina (E) Para usar la extensión hace falta un producto básico (no incluido) (P) Luz quente. Luz fria. Regulação progressiva. Extensão. Precisa de um produto de base (não incluído) para usar a extensão:. Fabricado na China (GR) Χρειάζεστε ένα βασικό προϊόν (δεν συμπεριλαμβάνεται), για να χρησιμοποιήσετε την επέκταση:. Χώρα προέλευσης Κίνα (NL) U hebt een basisproduct nodig (niet inbegrepen) om de extensie te kunnen gebruiken: (S) Du behöver en basprodukt (ingår inte) för att använda förlängningen: (FIN) Tarvitset lisätuotteen käyttöön perustuotteen (ei sisälly tilauskseesi): (N) Du trenger et grunnleggende produkt (følger ikke med) for å kunne bruke forlengelseskabelen: (DK) Du skal bruge et basisprodukt (medfølger ikke) for at bruge udvidelsen: (CZ) Teplé světlo. Studené světlo. Stmívatelný. Rozšíření. Pro použití tohoto rozšíření je nutný základní produkt (není součástí):. Vyrobeno v Číně (BG) Светилник стационарный. Хранить в сухом месте, перед установкой отключить питание. Товар сертифицирован. Не бросать. Для использования дополнительного модуля требуется базовый продукт (не входит в комплект). Сделано в Китае (H) Meleg fény. Hideg fény. Szabályozható. Toldó. A toldó használatához szükséges egy alapegység (a csomag nem tartalmazza):. Származási hely: Kína (PL) Ciepłe światło. Chłodne światło. Możliwość ściemniania. Rozszerzenie. Aby używać rozszerzenia, konieczny jest produkt podstawowy (niedołączony do zestawu):. Wyprodukowano w Chinach (SK) Teplé svetlo. Studené svetlo. Stmievateľný. Rozšírenie. Na použitie rozšírenia potrebujete základný výrobok (nie je súčasťou balenia):. Vyrobené v Číne (SLO) Topla svetloba. Hladna svetloba. Možnost zatemnitve. Razširitev. Za uporabo razširitve potrebujete osnovni izdelek (ni vključen):. Proizvedeno na Kitajskem (TR) Sıcak ışık. Soğuk ışık. Karartılabilir. İlave. İlave kullanmak için temel bir ürün (ayrı satılır) gereklidir:. AEEE Yönetmeliğine Uygundur (HR) Toplo svjetlo. Hladno svjetlo. S prigušenim svjetlom. Proširenje. Za korištenje proširenja potreban vam je osnovni proizvod (nije uključen):. Zemlja podrijetla: Kina (RO) Lumină caldă. Lumină rece. Luminozitate reglabilă. Extensie. Aveți nevoie de un produs de bază (nu este inclus) pentru a utiliza extensia:. Produs în China (BG) Трябва да имате основен продукт (не е включен), за да използвате допълнението:. Страна на произход: Китай (EST) Soe valgus. Hele valgus. Hämardatav. Pikendus. Pikenduse kasutamiseks vajate baastoodet (ei kuulu komplekti):. Valmistatud Hiinas (LT) Šilta šviesa. Šalta šviesa. Šviesos srauto reguliavimas. Plėtinys. Norint naudoti plėtinį, reikalingas pagrindinis produktas (neįtrauktas):. Pagaminta Kinijoje (LV) Silta gaisma. Vēsa gaisma. Regulējams. Paplašinājums. Lai izmantotu paplašinājumu, jums ir nepieciešams pamatprodukts (nav iekļauts):. Ražots Ķīnā (SRB) Toplo svetlo. Hladno svetlo. Sa prigušenim svetlom. Produžetak. Za korišćenje produžetka neophodan je osnovni proizvod (nije obuhvaćen):. Proizvedeno u Kini (UA) Електролампа. Для використання додаткового модуля потрібен базовий продукт (не входить до комплекту). (KZ) Стационарлық шырақ. Құрғақ жерде сақтап, орнату алдында ток көздерінен ажырату керек. Тауар сертификатталған. Лақтыруға тыйым салынады. Жылы жарық. Салқын жарық. Кеңейтімді пайдалану үшін сізге негізгі өнім (бірге берілмейді) қажет:. Қытайда жасалған

RECICLA Al Azul

22 PAP Raccolta Carta
Verifica le disposizioni del tuo comune.

FR

CE EAC

LED LED 230V

4099854628160
4099854628207

III

4099854628184
4099854628221
4099854628245

4099854628245

FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

4099854628160 | 4099854628184 | 4099854628207 | 4099854628221

FR
Cet appareil, ses accessoires et son cordon, se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

G11242454
05.09.2025

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

(GB) LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom