



Carregador de viagem, USB Type-C™, 45 W



Manual do utilizador 31812

O carregador de viagem USB Type-C™ da ednet permite-lhe carregar todos os seus dispositivos (notebooks, tablets, smartphones, power banks, altifalantes, etc.). Pode ser utilizado em mais de 100 países, graças às três fichas incluídas (UE/EUA/RU). Inclui também Power Delivery 2.0.

A porta de carregamento USB-C pode ser utilizada para carregar notebooks (45 W no máx.). As duas portas USB-A podem ser utilizadas para recarregar os seus restantes dispositivos móveis, de forma rápida e eficaz (tablets, smartphones, câmaras, altifalantes, power banks, etc.). É o companheiro perfeito, em casa, no escritório ou em viagem.

Características do Produto:

1. Carregamento rápido com até 45 W de potência.
2. A solução ideal para:
Apple Macbook, Dell, HP, Google Chromebook, Lenovo, Acer, Asus e outros dispositivos que utilizem USB-C Power Delivery 2.0.
3. Cómodo para utilizar em viagem com fichas CA permutáveis, para diferentes países.
4. Alimenta dispositivos USB-C e USB Tipo-A em simultâneo.
5. Para utilização internacional com entrada CA 100-240 V.
6. Proteção múltipla de segurança: proteção contra sobrecargas, sobretensão, curto-circuito ou sobreaquecimento.

(*Todos os nomes e marcas registadas são propriedade de seus fabricantes.)


Especificações do produto:

Entrada:	CA 100-240V, 50/60Hz 1,2A
Saída USB-C:	CC 5-20V/3A (máx.)
Saída USB-A:	CC 5 V/3 A (máx.)
Alimentação:	45W (máx.)
Tamanho:	69*67*32mm
Peso:	135 g


Conteúdo da Embalagem:

- 1x Adaptador de carregamento USB-C
- 3x Fichas (UE, RU, EUA)
- 1x Cabo USB-C
- 1x Manual do utilizador

Diagrama do Produto:



Instruções de funcionamento:



1. Ligue o carregador de viagem diretamente à tomada, na parede.
2. Quando quiser carregar os seus dispositivos USB-C, ligue o cabo USB-C à porta de saída USB-C do carregador e introduza a outra extremidade do cabo USB-C na porta de alimentação do seu computador portátil e, então, funcionará.
3. Ligue o seu dispositivo às portas USB-A quando pretender carregar iPad/tablet PC e telemóveis.

Advertência: Este adaptador suporta uma potência máxima de 45W. Se a alimentação utilizada exceder os 45W, o adaptador ativa a proteção contra sobrecargas. Se efetuar uma nova ligação, o adaptador retomará o seu funcionamento normal.



Notas:

Leia este manual e a suas instruções atentamente antes de utilizar. Não nos responsabilizamos por qualquer dano causado pela utilização incorreta ou imprudente.

Informações de Segurança Importantes:

Este guia de segurança serve para ajudá-lo a utilizar o adaptador de alimentação de forma segura, de modo a garantir a sua segurança pessoal e reduzir o risco de incêndio, eletrocussão ou ferimentos.

1. Não ligar nenhum cabo emendado ao carregador.
2. Não colocar o dispositivo próximo de elementos de aquecimento.
3. Não dobrar os pinos da ficha.
4. Caso ocorra algum som, fumo ou odor estranhos, desligar o carregador de imediato.
5. Não desmontar (pode causar um choque elétrico ou incêndio)
6. Assegurar que o produto está firmemente ligado à tomada.
7. Assegurar que não é utilizado um cabo danificado. (pode causar um choque elétrico ou incêndio)
8. Não colocar o produto em cima da cama ou saco, ou dentro de um armário que tenha boa ventilação.
9. Limpar sempre o produto com um pano macio, um esfregão molhado não. (A água pode causar um choque elétrico)
10. Manter a ficha limpa (a sujidade/pó pode provocar curto-circuito e incêndios)
11. Manter o produto longe do alcance das crianças.
12. Desligar o carregar caso o produto não seja utilizado durante período prolongado. (Pode causar aquecimento, incêndio e choque elétrico)