

relé de encaixe, 3 contatos inversores relé com LED 28 mm, 24 V CC



Nome da marca do produto	SIRIUS
Designação do produto	Relé de encaixe
Designação do tipo de produto	LZX
<b>Dados técnicos gerais</b>	
Potência activa recebida	1 200 mW
Tensão de retorno percentual com base na tensão de entrada	10 %
Resistência ao choque	
• segundo a IEC 60068-2-27	10g / 11 ms
Comportamento de comutação	monoestável
Execução da função de comutação	comutador
Execução da função de comutação controlado à força	Não
durabilidade mecânica (ciclos de operação)	
• típico	20 000 000
vida útil eléctrica (ciclos de operação)	
• a AC-15 a 230 V típico	300 000
corrente térmica	10 A

Indicadores de referência segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750	K
Indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	K
Indicadores de referência segundo a DIN EN 61346-2	K

#### Circuito de corrente de comando/ ativação

<b>Tensão de alimentação de comando com DC</b>	
• valor estipulado	24 V
<b>Factor da área de trabalho tensão de comando valor de medição com DC</b>	
• valor inicial	0,9
• valor final	1,4
<b>Execução do accionamento do relé</b>	polarizado
<b>Componente do produto Base de encaixe</b>	Não

#### Circuito de corrente secundário

<b>Tipo de contacto de comutação</b>	Comutador
<b>material dos contactos de comutação</b>	AgNi 90/10
<b>Número de contactos de abertura para contactos auxiliares</b>	0
<b>Número de contactos de fecho para contactos auxiliares</b>	0
<b>Número de comutadores</b>	
• para contactos auxiliares	3

#### Circuito de corrente principal

<b>Tipo de tensão</b>	CC
-----------------------	----

#### Conexões/ terminais

<b>Função do produto</b>	
• borne removível	Não

#### Montagem/ Fixação/ Dimensões

<b>Posição de montagem</b>	de forma arbitrária
<b>Tipo de fixação</b>	montagem em base
<b>Altura</b>	36,5 mm
<b>Largura</b>	35,5 mm
<b>Profundidade</b>	69 mm

#### Certificados/Homologações

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



**other**

[Confirmation](#)

**Outras informações**

**Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)**  
[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (encomendar online)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=LZX:MT323024>

**CAX Online Generator**  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:MT323024>

**Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:MT323024>

**Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=LZX:MT323024&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:MT323024&lang=en)

última alteração: 13-09-2019