

relé de acoplamento em carcaça industrial 3 contatos inversores
tensão ampliada CA/24 V CC até 240 V conexão parafusada



Nome da marca do produto	SIRIUS
Designação do produto	Relé de acoplamento na caixa industrial
Designação do tipo de produto	3RS18
Dados técnicos gerais	
Classe de protecção IP	IP20
Comportamento de comutação	monoestável
Indicadores de referência segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750	K
Indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	K
Indicadores de referência segundo a DIN EN 61346-2	K
Tensão de alimentação de comando 1 com AC	
• a 50 Hz	24 ... 240 V
• a 60 Hz	24 ... 240 V
Tensão de alimentação de comando 1	
• com DC	24 ... 240 V
Execução do accionamento do relé	polarizado
Componente do produto Base de encaixe	Não

Circuito de corrente secundário

Número de contactos de abertura para contactos auxiliares	0
Número de contactos de fecho para contactos auxiliares	0
Número de comutadores <ul style="list-style-type: none">• para contactos auxiliares	3

Circuito de corrente principal

Tipo de tensão	CA/CC
----------------	-------

Saídas

Corrente admissível do relé de saída a AC-15 <ul style="list-style-type: none">• com 250 V com 50/60 Hz	3 A
Corrente admissível do relé de saída com DC-13 <ul style="list-style-type: none">• com 24 V• a 125 V	1 A 0,2 A

Conexões/ terminais

Execução da ligação eléctrica	ligação aparafusada
-------------------------------	---------------------

Montagem/ Fixação/ Dimensões

Tipo de fixação	fixação aparafusada e de encaixe em carril de cobertura de 35 mm
Altura	102 mm
Largura	22,5 mm
Profundidade	91 mm

Certificados/Homologações

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)
www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RS1800-1HW00>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-1HW00>


Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1800-1HW00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos,

macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1800-1HW00&lang=en





última alteração:

04-09-2019