



Placa USB Type-C™ - HDMI + VGA



Manual do utilizador
DA-70858

1.0 INTRODUÇÃO

O adaptador de vídeo USB Type-C™ - HDMI + VGA expande o seu equipamento USB-C™ para duas ligações de vídeo (HDMI, VGA). Ligue adicionalmente uma TV, monitor ao seu Notebook ou faça uma apresentação através de um projetor. A mais elevada resolução é UHD (4K/30 Hz). Um monitor adicional pode ser utilizado, desde que dois monitores estejam ligados, estando a prioridade na ligação HDMI. O adaptador de vídeo adequa-se a todos os sistemas operativos: Windows, Mac, Google Chrome.

Nota: case se encontrem ligadas duas saídas, então apenas uma saída pode receber o sinal de entrada. A sequência de prioridade é: HDMI, VGA

2.0 CARACTERÍSTICAS

- Suporta entrada Type-C, saídas HDMI e VGA
- Type-C™ suporta ficha reversível
- Suporta resolução HDMI até 4K/30 Hz, UHD
- Suporta largura de banda HDMI 9 GB/s
- Suporta resolução VGA até 1920x1200/60 Hz, Full HD
- Suporta Ligar e Jogar



3.0 ESPECIFICAÇÕES

Conectores de Entrada/Saída	
Entrada	1x ficha USB-C™
Saída	1x tomada HDMI 1x tomada VGA
Resolução	
HDMI	até 4K/30 Hz, UHD
VGA	até 1920x1200/60 Hz, Full HD
Mecânicas	
Tamanho	60 x 42 x 15 mm
Ambientais	
Temperatura de funcionamento	0°C~45°C
Humidade de funcionamento	10% ~ 85% HR (sem condensação)
Temperatura de armazenamento	-10°C ~ 70°C
Humidade de armazenamento	5% ~ 90% HR (sem condensação)
Requisitos de Energia	
Fonte de alimentação	Barramento alimentado por USB-C™

4.0 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Antes de tentar utilizar esta unidade, verifique a embalagem e certifique-se de que os seguintes itens estão incluídos na embalagem de expedição:

- Unidade principal x1
- Manual do Utilizador x1

5.0 FUNCIONAMENTO

- 1) Ligue a ficha USB-C™ deste produto ao computador
- 2) Ligue a tomada HDMI deste produto a um monitor HDMI
- 3) Ligue a tomada VGA deste produto a um monitor VGA

6.0DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

