

**JP FC SAMPLE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Малогабаритный корпус для стационарного соединения кабеля с двух сторон. Уплотнение осуществляется посредством защитных колпачков кабельных наконечников. Корпус пригоден для герметизации компаундом, за счет чего его степень защиты повышается до IP68. Это исполнение идеально подходит для дооснащения и непосредственного монтажа на датчики.

**Общие данные заказа**

Тип	JP FC SAMPLE
Номер для заказа	<a href="#">1933690000</a>
GTIN (EAN)	4032248586691
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.

## JP FC SAMPLE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Длина	51 мм	Длина (в дюймах)	2,008 inch
Ширина	14,4 мм	Ширина (в дюймах)	0,567 inch
Высота	36 мм	Высота (в дюймах)	1,417 inch
Масса нетто	10,94 g		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Технические данные JACKPAC®

СТП	>= 200	Вид контакта клеммы LP	Соединение под пайку, прямое
Группа изоляционного материала	IIIa	Изоляционный материал	PBT GF
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Количество клемм LP на модуль	1
Количество соединений	2	Количество уровней соединения	1
Контакт на монтажной шине	Нет	Перемычка	Нет
Сертификат на очертания печатной платы	±0,1 мм	Способность к заливке	Да
Толщина печатной платы	1 мм	макс. мощность потерь	0,4 W
относительная влажность при хранении, макс.	80 %		

## Классификация

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Брошюра / каталог	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Технические данные	<a href="#">WSCAD</a>

**JP FC SAMPLE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Изображения**

**Чертеж РСВ платы**

