

**SAK-серия  
AP ASK 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

**Klipron® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Общие данные заказа**

Тип	AP ASK 1
Номер для заказа	<a href="#">0380360000</a>
Исполнение	SAK-серия, Концевая пластина, 1.5 mm, бежевый, Непосредственный монтаж
GTIN (EAN)	4008190104115
Норма упаковки (VPE)	20 Шт.

**SAK-серия  
AP ASK1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	1,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,059 inch
Высота	52 мм	Высота (в дюймах)	2,047 inch
Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Масса нетто	1,88 g		

**Температуры**

Температура хранения, макс.	40 °C	Температура хранения, мин.	10 °C
Температура хранения	10 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

**Дополнительные технические данные**

Указание по установке	Непосредственный монтаж	с фиксатором	Да
-----------------------	-------------------------	--------------	----

**Параметры системы**

Исполнение	Концевая пластина
------------	-------------------

**Характеристики материала**

Материал	PA 66	Цветовой код	бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

**Классификация**

ETIM 4.0	EC000886	ETIM 5.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886	ETIM30	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-14-11-33

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Технические данные	<a href="#">STEP</a>