

**Аксессуар
SCT-C 7.9/840**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Кабельные стяжки характеризуются максимально возможной силой стяжки, а также длительным сроком службы. Кроме того, стальные кабельные стяжки обеспечивают возможность прочного крепления на длительный период при чрезвычайно высоких нагрузках на материал, таких как высокие температуры или агрессивное химическое воздействие.

- Кабельная стяжка из нержавеющей стали, покрытие по всей поверхности
- Надежная технология фиксации (сферический затвор) для быстрой и простой установки
- Возможность крепления вручную или с помощью инструмента
- Эти кабельные стяжки рекомендуются для особых областей применения, характеризующихся наличием соленой водяной пыли, экстремальными температурами или опасностью коррозии

Общие данные заказа

Тип	SCT-C 7.9/840
Номер для заказа	1015350000
Исполнение	Аксессуар, Соединитель кабеля, x 7.9
GTIN (EAN)	4032248724321
Норма упаковки (VPE)	100 Шт.

**Аксессуар
SCT-C 7.9/840**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	7,9 мм	Ширина (в дюймах)	0,311 inch
Высота	840 мм	Высота (в дюймах)	33,071 inch
Глубина	1,1 мм	Глубина (дюймов)	0,043 inch
Масса нетто	15,37 g		

Материал для электромонтажа

Диаметр кабеля, макс.	250 мм	Материал	Нержавеющая сталь, покрытие из полиэстера
Температурный диапазон, макс..	150 °C	Температурный диапазон, мин.	-80 °C

Классификация

ETIM 4.0	EC000046	ETIM 5.0	EC000046
ETIM 6.0	EC000046	ETIM30	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-07-02
eClass 7.1	27-14-07-02	eClass 8.1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02	eClass 9.1	27-14-07-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN, WSCAD
--------------------	------------------------------

**Аксессуар
SCT-C 7.9/840****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Изображения****Чертеж**