

OMNIMATE Housing — TERMINALBOX
KOPL MCZ 1.5 1816

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. 3 верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

Общие данные заказа

Тип	KOPL MCZ 1.5 1816
Номер для заказа	2224040000
Исполнение	Компактный корпус, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX белый, Верхняя часть
GTIN (EAN)	4008190967413
Норма упаковки (VPE)	18 Шт.

**OMNIMATE Housing — TERMINALBOX
KOPL MCZ 1.5 1816**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	0,16 g
-------------	--------

Данные о материалах

Цветовой код	белый	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9010
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температура хранения, мин.	-25 °C
Температура хранения, макс.	55 °C	относительная влажность при хранении, макс.	80 %
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	120 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	120 °C

Классификация

ETIM 5.0	EC002848	ETIM30	EC001284
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-92-14

Параметры системы

Исполнение	Верхняя часть	Вид защиты	IP20
------------	---------------	------------	------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Брошюра / каталог	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
-------------------	--

**OMNIMATE Housing — TERMINALBOX
KOPL MCZ 1.5 1816**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

